

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zestawy do zagniatania

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |   |
|------------|---|
| Wersja     | Skrzynka asortymentowa, kod koloru: DIN |
| Nr zam.    | <a href="#">9202640000</a>              |
| Typ        | CRIMP-SET KONTAKTE                      |
| GTIN (EAN) | 4032248503322                           |
| Ilość      | 1 szt.                                  |
| opakowanie | skrzynia z tworzywa sztucznego          |

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|            |           |                  |              |
|------------|-----------|------------------|--------------|
| Głębokość  | 330 mm    | Głębokość (cale) | 12.9921 inch |
| Wysokość   | 57 mm     | Wysokość (cale)  | 2.2441 inch  |
| Szerokość  | 413 mm    | Szerokość (cale) | 16.2598 inch |
| Masa netto | 3050.96 g |                  |              |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane techniczne

|               |   |
|---------------|---|
| Opis artykułu | zestaw zacisków styki z izolowanymi złączami i tulejkami kablowymi z kołnierzem z tworzywa sztucznego |
|---------------|---|

## Asortyment

|            |                                |            |     |
|------------|--------------------------------|------------|-----|
| opakowanie | skrzynia z tworzywa sztucznego | kod koloru | DIN |
| Liczba AEH | 2000 pcs.                      |            |     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000524    | ETIM 9.0    | EC000524    |
| ETIM 10.0   | EC000524    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 |             |             |

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H0,5/14D W                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019010000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały     |
| GTIN (EAN) | 4008190120931              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H0,75/14D GR               | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019040000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary     |
| GTIN (EAN) | 4008190099077              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,0/14D R                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019080000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony  |
| GTIN (EAN) | 4008190090623              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H1,5/14D SW                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019120000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny    |
| GTIN (EAN) | 4008190153793              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H2,5/15D BL                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019160000</a> | Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski |
| GTIN (EAN) | 4008190028732              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |
| Typ        | H4,0/18D GR                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9019190000</a> | Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary    |
| GTIN (EAN) | 4008190141349              |   |
| Ilość      | 500 ST                     |   |

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm<sup>2</sup>

6 mm<sup>2</sup>

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com


## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H6.0/20D GE                | Wersja                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">9019220000</a> | Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4008190151607              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |

## Końcówki kablowe oczkowe

W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC  
Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | LIR 6M6 V                  | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9200250000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4032248410071              | - 6 mm <sup>2</sup>   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |

## wkładki



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu  
Przeñośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca  
Z 2 stabilnymi zamkami przesuwnymi  
Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia  
Używając wkładek można je podzielić na segmenty

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | EINSATZ A8-1 CL55          | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">9028460000</a> | Asortyment wkładek |
| GTIN (EAN) | 4032248310029              |                    |
| Ilość      | 100 ST                     |                    |
| Typ        | EINSATZ A7-1 CL55          | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">9028450000</a> | Asortyment wkładek |
| GTIN (EAN) | 4032248310012              |                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                    |

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Końcówki kablowe z bolcem




Izolowane złącze kablowe męskie wykonane z PCW lub PC/PA Konstrukcje konwencjonalne Nielutowane Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | LIP 6R14 V                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9200480000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , żółty |
| GTIN (EAN) | 4032248410323              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |

## Końcówki kablowe oczkowe



W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC Wersje dostępne w sprzedaży Nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | LIR 2,5M5 V                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9200180000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4032248409808              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |

## płaskie tuleje wtykowe



Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą Wersje dostępne w sprzedaży Nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | LIF 2,5F638 R              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9200560000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , niebieski |
| GTIN (EAN) | 4032248410408              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Końcówki kablowe z bolcem



Izolowane złącze kablowe męskie wykonane z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | LIP 1,5R12 V               | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9200460000</a> | końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410309              | mm <sup>2</sup> ,czerwony   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |
| Typ        | LIP 2,5R12 V               | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9200470000</a> | końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410316              | mm <sup>2</sup> ,niebieski  |
| Ilość      | 100 ST                     |   |

## złączki stykowe




W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowane

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | LIB 6B26 VF                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9200510000</a> | końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm <sup>2</sup> - 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248410354              | mm <sup>2</sup> ,żółty  |
| Ilość      | 100 ST                     |   |

## Końcówki kablowe oczkowe



W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVCWersje dostępne w sprzedaży NielutowaneZe stożkowym lejkiem wpustowym

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | LIR 1,5M4 V                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9200090000</a> | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248409853              | mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Ilość      | 100 ST                     |   |

## walizka




Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu Przenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca Z 2 stabilnymi zamkami przesuwными Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia Używając wkładek można je podzielić na segmenty

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ        | KOFFER CARRY LITE 55       | Wersja                        |
| Nr zam.    | <a href="#">9202000000</a> | Narzędzia, Skrzynka / walizka |
| GTIN (EAN) | 4032248481231              |                               |
| Ilość      | 1 ST                       |                               |

## płaskie tuleje wtykowe



Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą Wersje dostępne w sprzedaży nie lutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | LIF 1,5F638 R              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9200540000</a> | końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410385              | mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , czerwony                            |
| Ilość      | 100 ST                     |   |

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## złączki stykowe

W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub PC/PA  
Konstrukcje konwencjonalne Nielutowane




## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | LIB 2,5B25 VF              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9200500000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , niebieski |
| GTIN (EAN) | 4032248410347              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |

## Końcówki kablowe oczkowe

W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC  
Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | LIR 1,5M5 V                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9200100000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4032248409860              |   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |

## płaskie tuleje wtykowe

Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą  
Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | LIF 1,5F288 R              | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9200520000</a> | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , czerwony |
| GTIN (EAN) | 4032248410361              |  |
| Ilość      | 100 ST                     |  |

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | LIF 6F638 R                | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9200570000</a> | końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - |
| GTIN (EAN) | 4032248410415              | 6 mm <sup>2</sup> ,żółty   |
| Ilość      | 100 ST                     |  |

## złączki stykowe

W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowane



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | LIB 1,5B25 VF              | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9200490000</a> | końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm <sup>2</sup> - 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248410330              | mm <sup>2</sup> ,czerwony   |
| Ilość      | 100 ST                     |   |