

**CRIMP-SET KONTAKTE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zestawy do zagniatania

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Skrzynka asortymentowa, kod koloru: DIN
Nr zam.	<a href="#">9202640000</a>
Typ	CRIMP-SET KONTAKTE
GTIN (EAN)	4032248503322
Ilość	1 szt.
opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Wymiary i masa

Głębokość	330 mm	Głębokość (cale)	12.9921 inch
Wysokość	57 mm	Wysokość (cale)	2.2441 inch
Szerokość	413 mm	Szerokość (cale)	16.2598 inch
Masa netto	3050.96 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Dane techniczne

Opis artykułu	zestaw zacisków styki z izolowanymi złączami i tulejkami kablowymi z kołnierzem z tworzywa sztucznego
---------------	---

## Asortyment

opakowanie	skrzynia z tworzywa sztucznego	kod koloru	DIN
Liczba AEH	2000 pcs.		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories


## pakowane luzem w torebkach polietylenowych

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru wg Weidmüller Kod koloru wg DIN



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H0,5/14D W	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019010000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190120931	
Ilość	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019040000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190099077	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019080000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190090623	
Ilość	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019120000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190153793	
Ilość	500 ST	
Typ	H2,5/15D BL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019160000</a>	Gilza na żyłę, standard, 10 mm, 8 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190028732	
Ilość	500 ST	
Typ	H4,0/18D GR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019190000</a>	Gilza na żyłę, standard, 12 mm, 10 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190141349	
Ilość	500 ST	

Przekrój znamionowy przewodu 6,0 mm<sup>2</sup>

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru Weidmüller Kod koloru wg DIN Inny kod koloru

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessories


www.weidmueller.com

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	H6.0/20D GE	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9019220000</a>	Gilza na żyłę, standard, 14 mm, 12 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190151607	
Ilość	100 ST	

## Końcówki kablowe oczkowe

W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC  
Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIR 6M6 V	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200250000</a>	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410071	- 6 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	

## wkładki



Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu  
Przeźroczysty i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca  
Z 2 stabilnymi zamkami przesuwnymi  
Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia  
Używając wkładek można je podzielić na segmenty

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028460000</a>	Asortyment wkładek
GTIN (EAN)	4032248310029	
Ilość	100 ST	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9028450000</a>	Asortyment wkładek
GTIN (EAN)	4032248310012	
Ilość	1 ST	

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Końcówki kablowe z bolcem




Izolowane złącze kablowe męskie wykonane z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIP 6R14 V	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200480000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,żółty
GTIN (EAN)	4032248410323	
Ilość	100 ST	

## Końcówki kablowe oczkowe




W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVCWersje dostępne w sprzedażyNielutowaneze stożkowym lejkiem wpustowym

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIR 2,5M5 V	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200180000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409808	
Ilość	100 ST	

## płaskie tuleje wtykowe



Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianąWersje dostępne w sprzedażyNielutowaneze stożkowym lejkiem wpustowym

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIF 2,5F638 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200560000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,niebieski
GTIN (EAN)	4032248410408	
Ilość	100 ST	

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

### Końcówki kablowe z bolcem



Izolowane złącze kablowe męskie wykonane z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIP 1,5R12 V	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200460000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410309	mm <sup>2</sup> ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LIP 2,5R12 V	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200470000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410316	mm <sup>2</sup> ,niebieski
Ilość	100 ST	

### złączki stykowe




W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowane

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIB 6B26 VF	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200510000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4032248410354	mm <sup>2</sup> ,żółty
Ilość	100 ST	

### Końcówki kablowe oczkowe



W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVCWersje dostępne w sprzedażyNielutowaneze stożkowym lejkiem wpustowym

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIR 1,5M4 V	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200090000</a>	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0.5
GTIN (EAN)	4032248409853	mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	

## walizka




Korpus walizki z niezniszczalnego polipropylenu Przenośny i przejrzysty schowek zajmujący niewiele miejsca Z 2 stabilnymi zamkami przesuwalnymi Walizki i skrzynki z akcesoriami można stawiać pionowo i ustawiać w stosy bez ryzyka ześlizgnięcia Używając wkładek można je podzielić na segmenty

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KOFFER CARRY LITE 55	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202000000</a>	Narzędzia, Skrzynka / walizka
GTIN (EAN)	4032248481231	
Ilość	1 ST	

## płaskie tuleje wtykowe



Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą Wersje dostępne w sprzedaży nie lutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIF 1,5F638 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200540000</a>	końcówka kablowa, Izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0.5
GTIN (EAN)	4032248410385	mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , czerwony
Ilość	100 ST	

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## złączki stykowe

W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowane




## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIB 2,5B25 VF	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200500000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410347	mm <sup>2</sup> ,niebieski
Ilość	100 ST	

## Końcówki kablowe oczkowe

W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVCWersje dostępne w sprzedażyNielutowaneze stożkowym lejkiem wpustowym



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIR 1,5M5 V	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200100000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm <sup>2</sup> ,0.5
GTIN (EAN)	4032248409860	mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
Ilość	100 ST	

## płaskie tuleje wtykowe

Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianąWersje dostępne w sprzedażyNielutowaneze stożkowym lejkiem wpustowym



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIF 1,5F288 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200520000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm <sup>2</sup> ,0.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,czerwony
Ilość	100 ST	

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

Typ	LIF 6F638 R	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200570000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410415	6 mm <sup>2</sup> ,żółty
Ilość	100 ST	

### złączki stykowe

W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowane



### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIB 1,5B25 VF	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9200490000</a>	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410330	mm <sup>2</sup> ,czerwony
Ilość	100 ST	