

## TT 8 RS MP 8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Praski do modułowych łączników wtykowych systemu WE i DEC  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze  
Trzy funkcje w jednym narzędziu

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	narzędzia do zaprasowywania, Narzędzie do zaciśnięcia terminali
Nr zam.	<a href="#">920280000</a>
Typ	TT 8 RS MP 8
GTIN (EAN)	4032248512072
Ilość	1 szt.

## TT 8 RS MP 8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Szerokość	255 mm	Szerokość (cale)	10.0394 inch
Masa netto	1168 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do 8-biegunowych, ekranowanych wtyków RJ45	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--	-----------	-------------------------------------

## Opis styku

Liczba biegunów	8	rodzaj styku	ekranowane modułowe złącza wtykowe
Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 24	Średnica przewodu, min. AWG	AWG 27

## dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	0.25 mm <sup>2</sup>	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0.1 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Rysunki**

**Przykład zastosowania**

---

