

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Praski do łączników izolowanych
końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych,
łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w
obsłudze Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowa-
nie styków Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do obróbki izolowanych złązek kablowych, 0.5mm ² , 6mm ² , Zaciskanie owalne, Zagniatanie równoległe
Nr zam.	9202850000
Typ	CTI 6 G
GTIN (EAN)	4032248517855
Ilość	1 szt.

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9.8425 inch
Masa netto	689.78 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do złąček izolowanych 0,5-6 mm ²	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennalnych wkładów
---------------	---	-----------	--

Opis styku

rodzaj styku	złącza izolowane	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 10
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 21	obszar zacisku, maks.	6 mm ²
obszar zacisku, min.	0.5 mm ²		

dane narzędzia do zagniatania


Przekrój tulejek na żyłę, max.	6 mm ²	
rodzaj / profil zacisku	Zaciskanie owalne, Zagniatanie równoległe	
Stacja zaciskania	Numer stacji zaciskania	1
	Przekrój przewodu, min.	0.5 mm ²
	Przekrój przewodu, maks.	1.5 mm ²
	Przekrój przewodu AWG, min.	20 AWG
	Przekrój przewodu AWG, maks.	16 AWG
	Kolor stacji zaciskania	Czerwony
	Numer stacji zaciskania	2
	Przekrój przewodu, min.	1.5 mm ²
	Przekrój przewodu, maks.	2.5 mm ²
	Przekrój przewodu AWG, min.	16 AWG
	Przekrój przewodu AWG, maks.	14 AWG
	Kolor stacji zaciskania	Niebieski
	Numer stacji zaciskania	3
	Przekrój przewodu, min.	4 mm ²
	Przekrój przewodu, maks.	6 mm ²
	Przekrój przewodu AWG, min.	12 AWG
	Przekrój przewodu AWG, maks.	10 AWG
	Kolor stacji zaciskania	Żółty

Ważna informacja


Informacje produktowe Nieodpowiednie do przewodów jednodrutowych. Izolacja na styku jest dociskana stożkowo.

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



wtyki płaskie



Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FSKI/0,5-1,0/288	Wersja
Nr zam.	1491790000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4050118301540	
Ilość	100 ST	
Typ	FSKI/0,5-1,0/488	Wersja
Nr zam.	1491810000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4050118301380	
Ilość	100 ST	
Typ	FSKI/0,5-1,0/638	Wersja
Nr zam.	1491820000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4050118301670	
Ilość	100 ST	
Typ	FSKI/1,5-2,5/488	Wersja
Nr zam.	1491850000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4050118301687	
Ilość	100 ST	
Typ	FSKI/1,5-2,5/638	Wersja
Nr zam.	1491830000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4050118301830	
Ilość	100 ST	
Typ	FSKI/4,0-6,0/638	Wersja
Nr zam.	1491840000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4050118301823	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 1,5M638 R	Wersja
Nr zam.	9200580000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410422	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 2,5M638 R	Wersja
Nr zam.	9200590000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4032248410439	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 6M638 R	Wersja
Nr zam.	9200600000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm ² - 6 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4032248410446	
Ilość	100 ST	

Akcesoria

płaskie tuleje wtykowe



Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIF 1,5F288 R	Wersja
Nr zam.	9200520000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410361	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 1,5F488 R	Wersja
Nr zam.	9200530000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410378	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 1,5F638 R	Wersja
Nr zam.	9200540000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410385	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 2,5F488 R	Wersja
Nr zam.	9200550000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4032248410392	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 2,5F638 R	Wersja
Nr zam.	9200560000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4032248410408	
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 6F638 R	Wersja
Nr zam.	9200570000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4032248410415	
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/285	Wersja
Nr zam.	1491620000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4050118301526	
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/288	Wersja
Nr zam.	1491630000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4050118301489	
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/288	Wersja
Nr zam.	1491650000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4050118301519	
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/485	Wersja
Nr zam.	1491660000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4050118301410	
Ilość	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	VFSKHI/0,5-1,0/488	Wersja
Nr zam.	1491670000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118301502	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/638	Wersja
Nr zam.	1491680000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118301618	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/285	Wersja
Nr zam.	1491640000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118301557	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/285	Wersja
Nr zam.	1491730000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301700	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/288	Wersja
Nr zam.	1491740000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301472	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/485	Wersja
Nr zam.	1491690000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301717	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/488	Wersja
Nr zam.	1491710000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301663	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/638	Wersja
Nr zam.	1491720000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301564	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/4,0-6,0/638	Wersja
Nr zam.	1491750000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301816	6 mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHI/4,0-6,0/9512	Wersja
Nr zam.	1491760000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301588	6 mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	

Tulejki konektorowe z odgałęzieniem



W pełni izolowane tulejki wtyków płaskich z odgałęzieniem z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIF 1,5T638 R	Wersja
Nr zam.	9200610000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410453	mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 2,5T638 R	Wersja
Nr zam.	9200620000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410460	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 6T638 R	Wersja
Nr zam.	9200630000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410477	mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	

Gilzy do końcówek kablowych, w pełni izolowane



W pełni izolowane tuleje wtyków płaskich z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIF 1,5F638 RF	Wersja
Nr zam.	9200640000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410484	mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 2,5F638 RF	Wersja
Nr zam.	9200650000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410491	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIF 6F638 RF	Wersja
Nr zam.	9200660000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410507	mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/285	Wersja
Nr zam.	1491860000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301915	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/288	Wersja
Nr zam.	1491870000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301908	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/485	Wersja
Nr zam.	1491880000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301748	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	VFSKHV/0,5-1,0/488	Wersja
Nr zam.	1491890000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118301786	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/638	Wersja
Nr zam.	1491910000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118301847	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/485	Wersja
Nr zam.	1491920000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301694	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/488	Wersja
Nr zam.	1491930000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301762	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/638	Wersja
Nr zam.	1491940000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301922	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VFSKHV/4,0-6,0/638	Wersja
Nr zam.	1491950000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301946	6 mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	

Zaprasowywane końcówki kablowe



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KQI-M10/-1	Wersja
Nr zam.	1492130000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302158	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M10/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492340000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118302295	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M10/-6	Wersja
Nr zam.	1492410000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302363	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	

Akcesoria

Typ	KQI-M12/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492350000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118302059	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M12/-6	Wersja
Nr zam.	1492420000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302189	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M2,5/-1	Wersja
Nr zam.	1492150000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302028	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M2/-0,5	Wersja
Nr zam.	1492090000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm ² ,0.1
GTIN (EAN)	4050118301892	mm ² - 0.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M2/-1	Wersja
Nr zam.	1492140000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302127	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M3,5/-1	Wersja
Nr zam.	1492180000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302080	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M3,5/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492270000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118302134	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M3/-0,5	Wersja
Nr zam.	1492100000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm ² ,0.1
GTIN (EAN)	4050118302011	mm ² - 0.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M3/-1	Wersja
Nr zam.	1492170000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302035	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M3/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492250000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118302073	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M4/-0,5	Wersja
Nr zam.	1492110000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm ² ,0.1
GTIN (EAN)	4050118302103	mm ² - 0.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M4/-1	Wersja
Nr zam.	1492200000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302301	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M4/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492290000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118302172	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	

Akcesoria

Typ	KQI-M4/-6	Wersja
Nr zam.	1492370000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302264	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M4/S/-1	Wersja
Nr zam.	1492190000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302165	
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M4/S/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492280000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302141	
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M5/-0,5	Wersja
Nr zam.	1492120000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302042	
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M5/-1	Wersja
Nr zam.	1492220000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302110	
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M5/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492310000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302271	
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M5/-6	Wersja
Nr zam.	1492380000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302219	
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M5/S/-1	Wersja
Nr zam.	1492210000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302004	
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M5/S/2,5	Wersja
Nr zam.	1492300000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302332	
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M6/-1	Wersja
Nr zam.	1492230000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302400	
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M6/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492320000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302417	
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M6/-6	Wersja
Nr zam.	1492390000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302509	
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M8/-1	Wersja
Nr zam.	1492240000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302066	
Ilość	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	KQI-M8/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492330000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118302325	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQI-M8/-6	Wersja
Nr zam.	1492400000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302257	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	

Końcówki kablowe widełkowe



Izolowane złącze kablowe rozwidłone wykonane z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KQIG-M10/-6	Wersja
Nr zam.	1491320000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301199	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M3,5/-1	Wersja
Nr zam.	1492530000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302370	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M3,5/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492610000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118302097	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M3/-1	Wersja
Nr zam.	1492520000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302431	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M3/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492600000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118302202	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M4/-1	Wersja
Nr zam.	1492550000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5
GTIN (EAN)	4050118302240	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M4/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492630000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118302424	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	

Akcesoria


Typ	KQIG-M4/-6	Wersja
Nr zam.	1491270000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301342	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M4/S/-1	Wersja
Nr zam.	1492540000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302523	
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M4/S/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492620000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302387	
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M5/-1	Wersja
Nr zam.	1492580000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301793	
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M5/-2,5	Wersja
Nr zam.	1492640000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302448	
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M5/-6	Wersja
Nr zam.	1491280000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301311	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M6/-1	Wersja
Nr zam.	1492590000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302318	
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M6/-2,5	Wersja
Nr zam.	1491260000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301182	
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M6/-6	Wersja
Nr zam.	1491290000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301328	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KQIG-M8/-6	Wersja
Nr zam.	1491310000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301298	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 1,5M3 V	Wersja
Nr zam.	9200290000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,czerwony
GTIN (EAN)	4032248410118	
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 1,5M3,5 V	Wersja
Nr zam.	9200300000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,czerwony
GTIN (EAN)	4032248410125	
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 1,5M4 V	Wersja
Nr zam.	9200310000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,czerwony
GTIN (EAN)	4032248410132	
Ilość	100 ST	

Akcesoria

Typ	LIS 1,5M5 V	Wersja
Nr zam.	9200320000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410149	mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 1,5M6 V	Wersja
Nr zam.	9200330000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410156	mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 2,5M3 V	Wersja
Nr zam.	9200350000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410170	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 2,5M3,5 V	Wersja
Nr zam.	9200360000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410187	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 2,5M4 V	Wersja
Nr zam.	9200370000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410194	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 2,5M5 V	Wersja
Nr zam.	9200380000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410224	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 2,5M6 V	Wersja
Nr zam.	9200390000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410231	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 6M10 V	Wersja
Nr zam.	9200450000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410293	mm ² ,żółty
Ilość	50 ST	
Typ	LIS 6M4 V	Wersja
Nr zam.	9200410000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410255	mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 6M5 V	Wersja
Nr zam.	9200420000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410262	mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 6M6 V	Wersja
Nr zam.	9200430000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410279	mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	LIS 6M8 V	Wersja
Nr zam.	9200440000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410286	mm ² ,żółty
Ilość	50 ST	

Akcesoria

Końcówki kablowe typu haczykowego



Stosowanie tulejek kablowych zapewnia użytkownikom trwałą i niezmienną jakość połączeń elektrycznych. Dalsze korzyści wynikają z zalet montażowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HBT 1,5 - 3,0 RT	Wersja
Nr zam.	1312440000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 3 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4050118115055	
Ilość	100 ST	
Typ	HBT 1,5 - 4,6 RT	Wersja
Nr zam.	1233340000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 4,6 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4050118210972	
Ilość	100 ST	
Typ	HBT 2,5 - 3,0 BL	Wersja
Nr zam.	1312450000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 3 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4050118115130	
Ilość	100 ST	
Typ	HBT 2,5 - 4,6 BL	Wersja
Nr zam.	1233330000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 4,6 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4050118016901	
Ilość	100 ST	
Typ	HBT 6,0 - 3,0 GE	Wersja
Nr zam.	1312470000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 3 mm ² , 3 mm ² - 6 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4050118114980	
Ilość	100 ST	
Typ	HBT 6,0 - 4,6 GE	Wersja
Nr zam.	1216230000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4,6 mm ² , 4,6 mm ² - 6 mm ² , żółty
GTIN (EAN)	4050118000337	
Ilość	100 ST	
Typ	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	Wersja
Nr zam.	9036290000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² , 0,25 mm ² - 1,5 mm ² , 16,75 mm, czarny
GTIN (EAN)	4032248175925	
Ilość	100 ST	
Typ	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	Wersja
Nr zam.	9036300000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 2,5 mm ² , 1 mm ² - 2,5 mm ² , 16,75 mm, czarny
GTIN (EAN)	4032248175932	
Ilość	100 ST	

Akcesoria

złączki stykowe

W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowane




Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIB 1,5B25 VF	Wersja
Nr zam.	9200490000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410330	mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LIB 2,5B25 VF	Wersja
Nr zam.	9200500000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410347	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIB 6B26 VF	Wersja
Nr zam.	9200510000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410354	mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	VSTI/0,1-0,5	Wersja
Nr zam.	1491540000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² ,0,1
GTIN (EAN)	4050118301649	mm ² - 0,5 mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	VSTI/0,5-1,0	Wersja
Nr zam.	1491550000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301731	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VSTI/1,5-2,5	Wersja
Nr zam.	1491560000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4050118301656	mm ² - 2,5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VSTI/4,0-6,0	Wersja
Nr zam.	1491570000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301809	6 mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	

Łączniki równoległe

Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza



CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VPLI/0,1-0,5	Wersja
Nr zam.	1491450000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² ,0,1
GTIN (EAN)	4050118301595	mm ² - 0,5 mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	VPLI/0,5-1,0	Wersja
Nr zam.	1491460000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301366	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VPLI/1,5-2,5	Wersja
Nr zam.	1491470000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4050118301571	mm ² - 2,5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VPLI/4,0-6,0	Wersja
Nr zam.	1491480000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301359	6 mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	

Końcówki kablowe z bolcem



Izolowane złącze kablowe męskie wykonane z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KSI/0,1-0,5	Wersja
Nr zam.	1491370000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² ,0,1
GTIN (EAN)	4050118301625	mm ² - 0,5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KSI/0,5-1,0	Wersja
Nr zam.	1491380000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301441	mm ² - 1 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KSI/1,5-2,5	Wersja
Nr zam.	1491390000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4050118301458	mm ² - 2,5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KSI/1,5-2,5	Wersja
Nr zam.	1491410000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4050118301632	mm ² - 2,5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	KSI/4,0-6,0	Wersja
Nr zam.	1491420000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118300994	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	LIP 1,5R12 V	Wersja
Nr zam.	9200460000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410309	mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LIP 2,5R12 V	Wersja
Nr zam.	9200470000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410316	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LIP 6R14 V	Wersja
Nr zam.	9200480000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410323	mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	

Rozdzielacz wtykowy




Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VSTVI/0,5-1,0	Wersja
Nr zam.	1491770000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301465	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VSTVI/1,5-2,5	Wersja
Nr zam.	1491780000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4050118301373	mm ² - 2,5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	

Końcówki kablowe oczkowe

W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVCWersje dostępne w sprzedaży Nielutowaneze stożkowym lejkiem wpustowym



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIR 1,5M3 V	Wersja
Nr zam.	9200070000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4032248409839	mm ² - 1,5 mm ²
Ilość	100 ST	

Akcesoria

Typ	LIR 1,5M3,5 V	Wersja
Nr zam.	9200080000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4032248409846	mm ² - 1.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 1,5M4 V	Wersja
Nr zam.	9200090000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4032248409853	mm ² - 1.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 1,5M5 V	Wersja
Nr zam.	9200100000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4032248409860	mm ² - 1.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 1,5M6 V	Wersja
Nr zam.	9200110000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4032248409730	mm ² - 1.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 1,5M8 V	Wersja
Nr zam.	9200120000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4032248409747	mm ² - 1.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 2,5M10 V	Wersja
Nr zam.	9200210000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4032248410033	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 2,5M3 V	Wersja
Nr zam.	9200150000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4032248409778	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 2,5M3,5 V	Wersja
Nr zam.	9200160000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4032248409785	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 2,5M4 V	Wersja
Nr zam.	9200170000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4032248409792	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 2,5M5 V	Wersja
Nr zam.	9200180000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4032248409808	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 2,5M6 V	Wersja
Nr zam.	9200190000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4032248410019	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 2,5M8 V	Wersja
Nr zam.	9200200000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1,5
GTIN (EAN)	4032248410026	mm ² - 2.5 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 6M10 V	Wersja
Nr zam.	9200270000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410095	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	LIR 6M4 V	Wersja
Nr zam.	9200230000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410057	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 6M5 V	Wersja
Nr zam.	9200240000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410064	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 6M6 V	Wersja
Nr zam.	9200250000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	
Typ	LIR 6M8 V	Wersja
Nr zam.	9200260000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410088	- 6 mm ²
Ilość	100 ST	

wtyk okrągły



Izolowane tuleje wtyku okrągłego z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LID 1,5M4 R	Wersja
Nr zam.	9200670000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² - 1.5 mm ² ,czerwony
GTIN (EAN)	4032248410514	
Ilość	100 ST	
Typ	LID 2,5M5 R	Wersja
Nr zam.	9200680000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
GTIN (EAN)	4032248410521	
Ilość	100 ST	
Typ	LID 6M5 R	Wersja
Nr zam.	9200690000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6 mm ² ,żółty
GTIN (EAN)	4032248410538	
Ilość	100 ST	
Typ	VRSTI/0,5-1,0	Wersja
Nr zam.	1492040000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,czerwony
GTIN (EAN)	4050118301779	
Ilość	100 ST	
Typ	VRSTI/1,5-2,5	Wersja
Nr zam.	1492050000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
GTIN (EAN)	4050118301861	
Ilość	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	VRSTI/4,0-6,0	Wersja
Nr zam.	1492060000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301885	6 mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	

tuleje wtykowe okrągłe



W pełni izolowane tuleje wtyków okrągłych z PVC z tuleją miedzianą. Wersje dostępne w sprzedaży nielutowane ze stożkowym lejkiem wpustowym.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LID 1,5F4 RF	Wersja
Nr zam.	9200700000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0,5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410545	mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	LID 2,5F5 RF	Wersja
Nr zam.	9200710000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1,5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410552	mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	LID 6,0F5 RF	Wersja
Nr zam.	9200720000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410569	mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	
Typ	VRSHV/0,5-1,0	Wersja
Nr zam.	1491980000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0,5
GTIN (EAN)	4050118301939	mm ² - 1 mm ² ,czerwony
Ilość	100 ST	
Typ	VRSHVI/1,5-2,5	Wersja
Nr zam.	1491990000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2,5 mm ² ,1.5
GTIN (EAN)	4050118301878	mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
Ilość	100 ST	
Typ	VRSHVI/4,0-6,0	Wersja
Nr zam.	1492010000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,6 mm ² ,4 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301960	6 mm ² ,żółty
Ilość	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Gilzy do wtyków okrągłych, w pełni izolowane

Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza




Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VRSHVI/0,5-1,0	Wersja
Nr zam.	1492020000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,czerwony
GTIN (EAN)	4050118301984	
Ilość	100 ST	
Typ	VRSHVI/1,5-2,5	Wersja
Nr zam.	1492030000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,niebieski
GTIN (EAN)	4050118301854	
Ilość	100 ST	

Końcówki kablowe oczkowe

W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVCWersje dostępne w sprzedażyNielutowaneze stożkowym lejkiem wpustowym



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LIR 1,5M10 V	Wersja
Nr zam.	2792000000	końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4064675073192	
Ilość	100 ST	

Akcesoria

Części zamienne



Po odizolowaniu końcówka przewodu może zostać zagnieciona z odpowiednim terminalem lun tulejką na żyłę. Zagniatanie jest pewnym sposobem łączenia przewodu z terminalem i w dużym stopniu wyparło metodę lutowania. Zagniatanie oznacza tworzenie jednolitego, nierozłącznego połączenia pomiędzy przewodem i elementem złącza. Połączenie można uzyskać wyłącznie dzięki precyzyjnym narzędziom wysokiej jakości. W rezultacie uzyskuje się połączenie pewne i niezawodne pod względem elektrycznym i mechanicznym. Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów w zakresie narzędzi do zagniatania. Zintegrowane blokady z możliwością odryglowania zapewniają optymalną jakość obróbki. Połączenia zaciskowe, które uzyskuje się za pomocą narzędzi Weidmüller są zgodne z międzynarodowymi normami i przepisami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ERTE GRIFFE CTO	Wersja
Nr zam.	1121010000	Narzędzie do zaciskania, Część zamienna
GTIN (EAN)	4032248902118	
Ilość	1 ST	