

## MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Do przewodów cienkodrutowych i masywnych ze specjalnymi materiałami izolacyjnymi Wysoka jakość zdejmowania izolacji do zastosowania przemysłowego (spełnia wymagania lotnictwa) Specjalnie formowane noże umożliwiają zdejmowanie specjalnych izolacji z przewodów Długość zdejmowanej izolacji ustawiana ogranicznikiem Wysoka elastyczność dzięki wymiennym zespołom zdejmowania izolacji Wysoka dokładność powtarzalności wyniku zdejmowania izolacji Przewód bez uszkodzeń Wysoka stabilność daje długą żywotność i wysoką niezawodność Zintegrowana funkcja cięcia

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia
Nr zam.	<a href="#">9203610000</a>
Typ	MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL
GTIN (EAN)	4032248563968
Ilość	1 szt.

## MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	40 mm	Głębokość (cale)	1.5748 inch
Wysokość	85 mm	Wysokość (cale)	3.3464 inch
Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9.8425 inch
Masa netto	519.28 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zdejmowania izolacji i cięcia do przewodów izolowanych bezhalogenowych 0,75 - 4,0 mm <sup>2</sup>
---------------	--

## Narzędzia do usuwania izolacji

Typ kabla	przewody o cienkich drutach i masywne z izolacją PVC	przekrój przewodu (moc cięcia)	6 mm <sup>2</sup>
maks. moc cięcia jednodrutowe	2.5 mm <sup>2</sup>	maks. moc cięcia cienkodrutowe	6 mm <sup>2</sup>
maks. moc cięcia przewod płaski	10,2 x 4 mm	Zakres zdejmowania izolacji AWG, maks.	10 AWG
Min. długość zdejmowania płaszczka	2 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.75 mm <sup>2</sup>		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rysunki**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Przykład zastosowania**

---



## MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Akcesoria / części zamienne



Do przewodów cienkodrutowych i masywnych ze specjalnymi materiałami izolacyjnymi Wysoka jakość zdejmowania izolacji do zastosowania przemysłowego (spełnia wymagania lotnictwa) Specjalnie formowane noże umożliwiają zdejmowanie specjalnych izolacji z przewodów Długość zdejmowanej izolacji ustawiana ogranicznikiem Wysoka elastyczność dzięki wymiennym zespołom zdejmowania izolacji Wysoka dokładność powtarzalności wyniku zdejmowania izolacji Przewód bez uszkodzeń Wysoka stabilność daje długą żywotność i wysoką niezawodność Zintegrowana funkcja cięcia

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9204550000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
Ilość	1 ST	
Typ	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9204570000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
Ilość	1 ST	
Typ	AIE MULTI-SPX 0.75-4 <sup>2</sup> SL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9203730000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
Ilość	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202270000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
Ilość	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202260000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
Ilość	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202300000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
Ilość	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9202280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
Ilość	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9205770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
Ilość	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX POF	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1212770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
Ilość	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX PV	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1204280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
Ilość	1 ST	

## MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Akcesoria

Typ	ERAN MULTI-STRIPAX	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9203100000</a>	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
Ilość	1 ST	
Typ	ERME MULTI-STRIPAX	Wersja
Nr zam.	<a href="#">9203070000</a>	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
Ilość	1 ST	