


KLIPPON K MF KIT 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Stopa montażowa, nakładki mocujące, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 33.5 mm, Głębokość: 12 mm, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4301, srebrny
Nr zam.	9529080000
Typ	KLIPPON K MF KIT 16
GTIN (EAN)	4008190916299
Ilość	1 szt.

KLIPPON K MF KIT 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	12 mm	Głębokość (cale)	0.4724 inch
Wysokość	70 mm	Wysokość (cale)	2.7559 inch
Szerokość	33.5 mm	Szerokość (cale)	1.3189 inch
Masa netto	124 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	
----------------------------	--

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4301
--------------------	-------------	---------------------	------------------------

Informacje ogólne Akcesoria

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4301
--------------------	-------------	---------------------	------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		