

## MP MPC 07/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Płyty montażowe z blachy stalowej 1,5 mm, ocynkowanej

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	MPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Płytki montażowa, Płyta montażowa, Wysokość: 75 mm, Szerokość: 125 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowana, ocynkowany
Nr zam.	<a href="#">9535540000</a>
Typ	MP MPC 07/12
GTIN (EAN)	4032248009268
Ilość	1 szt.



**Akcesoria****TS 15**

## Akcesoria

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	TS15X5 ST MPC0712 VER	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8000037599</a>	Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 55 mm, bez otworu podłużnego, Stal,
GTIN (EAN)	4050118653113	ocynkowany, chromowany
Ilość	20 ST	
Typ	TS15X5 ST MPC1217 VER	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8000037598</a>	Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 4.13 mm, bez otworu podłużnego,
GTIN (EAN)	4050118653106	Stal, ocynkowany, chromowany
Ilość	20 ST	