

## MP MPC 12/12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Płyty montażowe z blachy stalowej 1,5 mm, ocynkowanej

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	MPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Płytki montażowa, Płyta montażowa, Wysokość: 125 mm, Szerokość: 125 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowana, ocynkowany
Nr zam.	<a href="#">9535550000</a>
Typ	MP MPC 12/12
GTIN (EAN)	4032248009275
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Wysokość	125 mm	Wysokość (cale)	4.9212 inch
Szerokość	125 mm	Szerokość (cale)	4.9212 inch
Masa netto	10.6 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Powierzchnia	ocynkowany
Materiał podstawowy	blacha stalowa, ocynkowana		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MP MPC 12/12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Akcesoria

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### TS 15



Akcesoria

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS15X5 ST MPC1217 VER	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">8000037598</a>	Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 4.13 mm, bez otworu podłużnego,	
GTIN (EAN)	4050118653106	Stal, ocynkowany, chromowany	
Ilość	20 ST		