

MP MPC 12/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Płyty montażowe z blachy stalowej 1,5 mm, ocynkowanej

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	MPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Płytki montażowa, Płyta montażowa, Wysokość: 125 mm, Szerokość: 125 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowana, ocynkowany
Nr zam.	9535550000
Typ	MP MPC 12/12
GTIN (EAN)	4032248009275
Ilość	1 szt.

MP MPC 12/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	125 mm	Wysokość (cale)	4.9212 inch
Szerokość	125 mm	Szerokość (cale)	4.9212 inch
Masa netto	10.6 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Powierzchnia	ocynkowany
Materiał podstawowy	blacha stalowa, ocynkowana		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MP MPC 12/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Akcesoria

www.weidmueller.com

TS 15



Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS15X5 ST MPC1217 VER	Wersja	
Nr zam.	8000037598	Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 4.13 mm, bez otworu podłużnego,	
GTIN (EAN)	4050118653106	Stal, ocynkowany, chromowany	
Ilość	20 ST		