

**MP MPC 12/17****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Płyty montażowe z blachy stalowej 1,5 mm, ocynkowanej

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	MPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Płytki montażowa, Płyta montażowa, Wysokość: 125 mm, Szerokość: 175 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowana, ocynkowany
Nr zam.	<a href="#">9535560000</a>
Typ	MP MPC 12/17
GTIN (EAN)	4032248009299
Ilość	1 szt.

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Wysokość	125 mm	Wysokość (cale)	4.9212 inch
Szerokość	175 mm	Szerokość (cale)	6.8898 inch
Masa netto	165.8 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Powierzchnia	ocynkowany
Materiał podstawowy	blacha stalowa, ocynkowana		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MP MPC 12/17

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## TS 35

## Akcesoria



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">8000037600</a>		Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 90 mm, bez otworu
GTIN (EAN)	4050118653120		podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Ilość	20 ST		

## TS 15

## Akcesoria



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS15X5 ST MPC1217 VER	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">8000037598</a>		Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 4.13 mm, bez otworu podłużnego,
GTIN (EAN)	4050118653106		Stal, ocynkowany, chromowany
Ilość	20 ST		