

MP MPC 17/17


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Płyty montażowe z blachy stalowej 1,5 mm, ocynkowanej

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	MPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Płytki montażowa, Płyta montażowa, Wysokość: 148 mm, Szerokość: 148 mm, Głębokość: 1.5 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowana, ocynkowany
Nr zam.	9535570000
Typ	MP MPC 17/17
GTIN (EAN)	4032248009305
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	1.5 mm	Głębokość (cale)	0.0591 inch
Wysokość	148 mm	Wysokość (cale)	5.8268 inch
Szerokość	148 mm	Szerokość (cale)	5.8268 inch
Masa netto	251.3 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Powierzchnia	ocynkowany
Materiał podstawowy	blacha stalowa, ocynkowana	obszary zastosowania	technika instalacyjna

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MP MPC 17/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

TS 35

Akcesoria



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Wersja	
Nr zam.	8000037600	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 90 mm, bez otworu	
GTIN (EAN)	4050118653120	podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane	
Ilość	20 ST		