

MP MPC 17/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Płyty montażowe z blachy stalowej 1,5 mm, ocynkowanej

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	MPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Płytki montażowa, Płyta montażowa, Wysokość: 175 mm, Szerokość: 250 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowana, ocynkowany
Nr zam.	9535580000
Typ	MP MPC 17/25
GTIN (EAN)	4032248009312
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	175 mm	Wysokość (cale)	6.8898 inch
Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9.8425 inch
Masa netto	375 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Powierzchnia	ocynkowany	Materiał podstawowy	blacha stalowa, ocynkowana
--------------	------------	---------------------	-------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

TS 35

Akcesoria

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Wersja
Nr zam.	8000037600	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 90 mm, bez otworu
GTIN (EAN)	4050118653120	podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Ilość	20 ST	
Typ	TS35X7.5 ST MPC1725 HOR	Wersja
Nr zam.	8000037601	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 114 mm, bez otworu
GTIN (EAN)	4050118653137	podłużnego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Ilość	20 ST	