

## MP FPC 20/30

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Płyty montażowe z blachy stalowej 1,5 mm, ocynkowanej

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	FPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Płytki montażowa, Płyta montażowa, Wysokość: 200 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 1.5 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	<a href="#">9535930000</a>
Typ	MP FPC 20/30
GTIN (EAN)	4032248009657
Ilość	1 szt.

## MP FPC 20/30

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	1.5 mm	Głębokość (cale)	0.0591 inch
Wysokość	200 mm	Wysokość (cale)	7.874 inch
Szerokość	300 mm	Szerokość (cale)	11.811 inch
Masa netto	468 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Rodzaj zamocowania przykręcany Powierzchnia ocynkowany  
 Materiał podstawowy blacha stalowa

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MP FPC 20/30

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## TS 35

## Akcesoria



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8000037558</a>	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 165 mm, z otworem podłużnym, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany
GTIN (EAN)	4050118653229	
Ilość	20 ST	

## TS 15

## Akcesoria



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS15X5 ST FPC 20 VER	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8000037604</a>	Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 235 mm, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany
GTIN (EAN)	4050118653168	
Ilość	20 ST	

## TS 35

## Akcesoria



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8000037559</a>	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 265 mm, z otworem podłużnym, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany
GTIN (EAN)	4050118653236	
Ilość	20 ST	