

## MP FPC 20/40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Płyty montażowe z blachy stalowej 1,5 mm, ocynkowanej

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	FPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Płytki montażowa, Płyta montażowa, Wysokość: 160 mm, Szerokość: 360 mm, Głębokość: 1.5 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	<a href="#">9535940000</a>
Typ	MP FPC 20/40
GTIN (EAN)	4032248009664
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	1.5 mm	Głębokość (cale)	0.0591 inch
Wysokość	160 mm	Wysokość (cale)	6.2992 inch
Szerokość	360 mm	Szerokość (cale)	14.1732 inch
Masa netto	656 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna
----------------------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Powierzchnia	ocynkowany
Materiał podstawowy	blacha stalowa		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MP FPC 20/40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## TS 35

## Akcesoria




## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8000037558</a>	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 165 mm, z otworem podłużnym, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany
GTIN (EAN)	4050118653229	
Ilość	20 ST	

## TS 15

## Akcesoria



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS15X5 ST FPC 20 VER	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8000037604</a>	Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 235 mm, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany
GTIN (EAN)	4050118653168	
Ilość	20 ST	

## TS 35

## Akcesoria



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8000037560</a>	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 365 mm, z otworem podłużnym, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany
GTIN (EAN)	4050118653243	
Ilość	20 ST	