

MP FPC 30/40


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Płyty montażowe z blachy stalowej 1,5 mm, ocynkowanej

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	FPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Płytki montażowa, Płyta montażowa, Wysokość: 260 mm, Szerokość: 360 mm, Głębokość: 1.5 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	9535960000
Typ	MP FPC 30/40
GTIN (EAN)	4032248009688
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	1.5 mm	Głębokość (cale)	0.0591 inch
Wysokość	260 mm	Wysokość (cale)	10.2362 inch
Szerokość	360 mm	Szerokość (cale)	14.1732 inch
Masa netto	1040 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Powierzchnia	ocynkowany
Materiał podstawowy	blacha stalowa		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MP FPC 30/40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****TS 35**

Akcesoria

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Wersja
Nr zam.	8000037561	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 265 mm, z otworem podłużnym, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany
GTIN (EAN)	4050118653250	
Ilość	20 ST	
Typ	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	Wersja
Nr zam.	8000037560	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 365 mm, z otworem podłużnym, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany
GTIN (EAN)	4050118653243	
Ilość	20 ST	