

## MP FPC 30/40


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Płyty montażowe z blachy stalowej 1,5 mm, ocynkowanej

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	FPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Płytki montażowa, Płyta montażowa, Wysokość: 260 mm, Szerokość: 360 mm, Głębokość: 1.5 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	<a href="#">9535960000</a>
Typ	MP FPC 30/40
GTIN (EAN)	4032248009688
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	1.5 mm	Głębokość (cale)	0.0591 inch
Wysokość	260 mm	Wysokość (cale)	10.2362 inch
Szerokość	360 mm	Szerokość (cale)	14.1732 inch
Masa netto	1040 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna
----------------------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Powierzchnia	ocynkowany
Materiał podstawowy	blacha stalowa		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**MP FPC 30/40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Akcesoria****TS 35**

## Akcesoria

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8000037561</a>	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 265 mm, z otworem
GTIN (EAN)	4050118653250	podłużnym, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany
Ilość	20 ST	
Typ	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8000037560</a>	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 365 mm, z otworem
GTIN (EAN)	4050118653243	podłużnym, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany
Ilość	20 ST	