

## MP FPC 40/60


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Płyty montażowe z blachy stalowej 1,5 mm, ocynkowanej

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	FPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Płytki montażowa, Płyta montażowa, Wysokość: 360 mm, Szerokość: 560 mm, Głębokość: 1.5 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny
Nr zam.	<a href="#">9535980000</a>
Typ	MP FPC 40/60
GTIN (EAN)	4032248009695
Ilość	1 szt.

## MP FPC 40/60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	1.5 mm	Głębokość (cale)	0.0591 inch
Wysokość	360 mm	Wysokość (cale)	14.1732 inch
Szerokość	560 mm	Szerokość (cale)	22.0472 inch
Masa netto	2316 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Rodzaj zamocowania przykręcany Powierzchnia ocynkowany  
 Materiał podstawowy blacha stalowa

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**MP FPC 40/60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Akcesoria****TS 35**

## Akcesoria

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	TS35X7.5 ST FPC 40 VER	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8000037562</a>	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 365 mm, z otworem podłużnym, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany
GTIN (EAN)	4050118653267	
Ilość	20 ST	
Typ	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR	Wersja
Nr zam.	<a href="#">8000037563</a>	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 565 mm, z otworem podłużnym, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany
GTIN (EAN)	4050118653274	
Ilość	20 ST	