

HG FPC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



seria MPC, zawiasy, zestaw po 2 sztuki

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	FPC (pusta obudowa z poliwęglanu), Przegub zewnętrzny, zawias, Wysokość: 40 mm, Szerokość: 50 mm, Głębokość: 16.5 mm, Materiał podstawowy: tworzywo sztuczne, Jasnoszary
Nr zam.	9535990000
Typ	HG FPC
GTIN (EAN)	4032248009701
Ilość	1 szt.

HG FPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	16.5 mm	Głębokość (cale)	0.6496 inch
Wysokość	40 mm	Wysokość (cale)	1.5748 inch
Szerokość	50 mm	Szerokość (cale)	1.9685 inch
Masa netto	35 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Materiał podstawowy	tworzywo sztuczne
--------------------	-------------	---------------------	-------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		