

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania płaszczy z kabli z izolacją odporną na wilgoć 8 - 13 mm Ø, np. kabli NYM, od 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm² Niepotrzebne ustawienie głębokości cięcia Znakomite do pracy w puszkach rozgałęźnych i rozdzielczych

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie do zdejmowania płaszczka
Nr zam.	9918030000
Typ	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
Ilość	1 szt.

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	18.5 mm	Głębokość (cale)	0.7283 inch
Wysokość	20.5 mm	Wysokość (cale)	0.8071 inch
Szerokość	97 mm	Szerokość (cale)	3.8189 inch
Masa netto	39 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dane techniczne

Opis artykułu	przyrząd do zdejmowania płaszczka z kabla do kabli koncentrycznych oraz kabli okrągłych z PVC
---------------	---

Narzędzia do usuwania izolacji

Typ kabla	Kable koncentryczne i kable okrągłe	Średnica przewodu, maks.	7.5 mm
Średnica przewodu, min.	4.8 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	44 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	18 mm ²	Kabel do obróbki	Kable PCW

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

