

STRIPPER ROUND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania płaszczki z kabli z izolacją odporną na wilgoć 8 - 13 mm Ø, np. kabli NYM, od 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm² Niepotrzebne ustawienie głębokości cięcia Znakomite do pracy w puszkach rozgałęźnych i rozdzielczych

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Sheathing strippers
Nr zam.	9918040000
Typ	STRIPPER ROUND
GTIN (EAN)	4032248359158
Ilość	1 szt.

STRIPPER ROUND**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i masa**

Głębokość	25 mm	Głębokość (cale)	0.9842 inch
Wysokość	35 mm	Wysokość (cale)	1.378 inch
Szerokość	125 mm	Szerokość (cale)	4.9212 inch
Masa netto	50 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dane techniczne

Opis artykułu	urządzenie do zdejmowania płaszczka
---------------	-------------------------------------

Narzędzia do usuwania izolacji

Typ kabla	przewody o cienkich drutach i masywne z izolacją PVC	Średnica przewodu, maks.	13 mm
Średnica przewodu, min.	8 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	133 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	50 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

STRIPPER ROUND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

