

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania płaszczy z kabli z izolacją odporną na wilgoć 8 - 13 mm Ø, np. kabli NYM, od 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm². Niepotrzebne ustawienie głębokości cięcia. Znakomite do pracy w puszkach rozgałęźnych i rozdzielczych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Sheathing strippers
Nr zam.	9918060000
Typ	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
Ilość	1 szt.

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	25 mm	Głębokość (cale)	0.9842 inch
Wysokość	35 mm	Wysokość (cale)	1.378 inch
Szerokość	125 mm	Szerokość (cale)	4.9212 inch
Masa netto	44.4 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dane techniczne

Opis artykułu	przyrząd do zdejmowania płaszcza z kabla do przewodów do transmisji danych o średnicy zewnętrznej 5 - 15mm \varnothing
---------------	--

Narzędzia do usuwania izolacji

Typ kabla	Kabel do transmisji danych / telekomunikacja i elektroniczne przetwarzanie danych	Średnica przewodu, maks.	15 mm
Średnica przewodu, min.	5 mm	Zakres zdejmowania izolacji AWG, maks.	12 AWG
Zakres zdejmowania izolacji AWG, min.	24 AWG	obszar pozbawiony izolacji, min.	0.25 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.2 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

