

SLICER NO 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Proste, szybkie i precyzyjne zdejmowanie płaszcza ze wszystkich popularnych kabli okrągłych 4 - 37 mm². Śruba radełkowa na końcu rękojeści do ustawiania głębokości cięcia (Ustawienie głębokości cięcia wyklucza uszkodzenia przewodów wewnątrz).

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Sheathing strippers
Nr zam.	9918100000
Typ	SLICER NO 35
GTIN (EAN)	4032248359318
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2024-01-17T00:00:00+01:00

SLICER NO 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Głębokość	48 mm	Głębokość (cale)	1.8898 inch
Wysokość	30 mm	Wysokość (cale)	1.1811 inch
Szerokość	150 mm	Szerokość (cale)	5.9055 inch
Masa netto	121 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Dane techniczne

Opis artykułu	Nożyk do przewodów o średnicy zewnętrznej 27 - 37mm
---------------	---

Narzędzia do usuwania izolacji

Typ kabla	przewody o cienkich drutach i masywne z izolacją PVC	Średnica przewodu, maks.	37 mm
Średnica przewodu, min.	27 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

Akcesoria

Akcesoria / części zamienne



Proste, szybkie i precyzyjne zdejmowanie płaszcza ze wszystkich popularnych kabli okrągłych 4 - 37 mm²
Śruba radełkowa na końcu rękojeści do ustawiania głębokości cięcia (Ustawienie głębokości cięcia wyklucza uszkodzenia przewodów wewnątrz)

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ZUB SLICER NO 16-35	Wersja	
Nr zam.	9201430000	Sheathing strippers	
GTIN (EAN)	4032248430314		
Ilość	2 ST		