

**BFSC M4X9T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Монтажный винт (клемма), 4.00 мм, Сталь, Глубина: 7 мм, Ширина: 7 мм, Высота: 9 мм |
| Заказ №    | <a href="#">0103300000</a>   |
| Тип        | BFSC M4X9T   |
| GTIN (EAN) | 4008190023348  |
| Кол.       | 100 Штука  |

## BFSC M4X9T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Размеры и массы

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 7 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.2756 inch |
| Высота      | 9 mm   | Высота (в дюймах) | 0.3543 inch |
| Ширина      | 7 mm   | Ширина (в дюймах) | 0.2756 inch |
| Масса нетто | 1.24 g |                   |             |

## Температуры

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C |
|------------------------------|---------------|

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

## Дополнительные технические данные

|                                   |                |                       |                         |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления                     | привинченный   | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
| Проверенное на взрывозащищенность | Нет исполнение | Вид монтажа           | привинченный            |

## Общие сведения

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Исполнение | для пластины перемычки |
|------------|------------------------|

## Размеры

|  |
|--|
| Резьба метрическая, наружная, размер 4.00 mm |
|--|

## Характеристики материала

|                   |       |              |            |
|-------------------|-------|--------------|------------|
| Основной материал | Сталь | Цветовой код | серебряный |
|-------------------|-------|--------------|------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

## BFSC M4X9T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Тип        | SS M4 D 128-A 4            | Версия                        |
| Заказ №    | <a href="#">0136400000</a> | Предохранительная шайба, Медь |
| GTIN (EAN) | 4008190118143              |                               |
| Кол.       | 100 ST                     |                               |