


EGT6 EG2/EN

Продукт более не выпус-  
кается, Спецификации  
исключительно в инфор-  
мационных целях



Внешний контур блоков выключателей и переключате-  
лей соответствует  
электронным модулям.  
Выключатели и переключатели облегчают ввод в экс-  
плуатацию, техническое обслуживание, контроль  
и ремонт промышленных установок.

Основные данные для заказа

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия          | , Функциональный модуль Перекл. контакт, использование датчиков, Винтовое соединение |
| Заказ №         | <a href="#">0114660000</a>                                                           |
| Тип             | EGT6 EG2/EN                                                                          |
| GTIN (EAN)      | 4008190180355                                                                        |
| Кол.            | 10 Штука                                                                             |
| Статус поставки | Снято с производства                                                                 |
| Доступно до     | 2024-10-22T00:00:00+02:00                                                            |

### Технические данные

#### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

#### Размеры и массы

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Высота      | 50 mm  | Высота (в дюймах) | 1.9685 inch |
| Ширина      | 18 mm  | Ширина (в дюймах) | 0.7087 inch |
| Длина       | 58 mm  | Длина (в дюймах)  | 2.2835 inch |
| Масса нетто | 41.9 g |                   |             |

#### Температуры

|                      |                  |                     |                 |
|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Температура хранения | -40 °C... 100 °C | Рабочая температура | -25 °C... 85 °C |
|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|

#### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

#### Общие данные

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Укомплектованная монтажная рейка | TS 32, TS 35 |
|----------------------------------|--------------|

#### Выход

|                                                                 |              |                                                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Номинальное напряжение переключения                             | 250 V AC     | Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. | 1500 VA @ 250 V |
| Переключающая способность перем. напряжения, макс.              | 1500 VA      | Переключающая способность                                        | 250 V           |
| Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. | 180 W @ 30 V | Переключающая способность перем. напряжения, макс.               | 180 W           |
| Переключающая способность                                       | 30 V         |                                                                  |                 |

#### Общие данные

|                                  |              |              |         |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Укомплектованная монтажная рейка | TS 32, TS 35 | Цветовой код | бежевый |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------|

#### Размеры

|                                                            |                     |                                                                     |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Метод проводного соединения                                | Винтовое соединение | Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, | 6 mm <sup>2</sup> |
| Диапазон зажима, мин.                                      | 0.5 mm <sup>2</sup> | Диапазон зажима, макс.                                              | 6 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 4 mm <sup>2</sup>   |                                                                     |                   |

#### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002498    | ETIM 9.0    | EC002498    |
| ETIM 10.0   | EC002498    | ECLASS 14.0 | 27-37-13-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-92 |             |             |

## EGT6 EG2/EN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Сталь




Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | TS 32X15 2M/ST/ZN          | Версия                                                                                                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">0122800000</a> | Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 33 mm, Глубина: 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190066307              |                                                                                                                                         |
| Кол.       | 20 M                       |                                                                                                                                         |

### Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | EWK 2                      | Версия                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0199360000</a> | Концевой стопор, бежевый, TS 32, V-0, Материал Wemid, Ширина: 15 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190023546              |                                                                             |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                                             |

### Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | TS 35X7.5 2M/ST/ZN         | Версия                                                                                                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">0383400000</a> | Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190088026              |                                                                                                                                          |
| Кол.       | 40 M                       |                                                                                                                                          |

## EGT6 EG2/EN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | EW 35                      | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">0383560000</a> | Концевой стопор, бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              | 8.5 mm, 100 °C                                                |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                               |

### Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип        | TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN      | Версия                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0498000000</a> | Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым |
| GTIN (EAN) | 4008190042493              | покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35    |
| Кол.       | 20 M                       | mm, Глубина: 15 mm                                          |