

**TS 15X5/LL 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

**Основные данные для заказа**

Версия	Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 15 mm, Глубина: 5.5 mm
Заказ №	<a href="#">0117500000</a>
Тип	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190150662
Кол.	10 M

## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	5.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2165 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch
Масса нетто	140 g		

### Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
------------------------------	---------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Монтажная рейка

Диаметр отверстия припойного ушка (D)	4.2 mm	
Нормы	DIN EN 60715	
Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	
Толщина	1.00 mm	
Основной материал	Сталь	
Длина клеммной рейки	мин.	0 mm
	номин.	2000 mm
	макс.	2000 mm
Просверленное отверстие, шлицевой	Да	
Длина шлица	12.20 mm	
Расстояние между шлицами	8.00 mm	
Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2	1.2 kA	
Ширина шлица	4.20 mm	
Монтажная рейка с отверстиями	Да	
Ширина прорезей		
Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu	10.00 mm <sup>2</sup>	
Диаметр отверстия	4.20 mm	
Расстояние между отверстиями, межцентровое	20 mm	
Зазор между прорезями		
Длина прорезей		

### Классификации



ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**TS 15X5/LL 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Концевой стопор




Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

### Основные данные для заказа

Тип	EW 15	Версия	
Заказ №	<a href="#">0382860000</a>	Концевой стопор, бежевый, TS 15, V-2, Полиамид 66, Ширина: 10	
GTIN (EAN)	4008190187804	мм, 100 °C	
Кол.	50 ST		

### Принадлежности




Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

### Основные данные для заказа

Тип	SO SH1	Версия	
Заказ №	<a href="#">0401460000</a>	Держатель шины, серый, 100 °C, Ширина: 24.5 мм, V-2, Полиамид	
GTIN (EAN)	4008190188092	66, привинченный	
Кол.	20 ST		

### Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

### Основные данные для заказа

Тип	EW 15/2	Версия	
Заказ №	<a href="#">1071900000</a>	Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 15, НВ, Пластмасса,	
GTIN (EAN)	4008190462949	Ширина: 8 мм, 100 °C	
Кол.	50 ST		

## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

Тип	ZEW 15	Версия
Заказ №	<a href="#">7920340000</a>	Концевой стопор, бежевый, TS 15, V-2, Пластмасса, Ширина: 5
GTIN (EAN)	4032248238910	мм, 120 °C
Кол.	20 ST	

## Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

## Основные данные для заказа

Тип	BFSC M4X6 MS	Версия
Заказ №	<a href="#">0136300000</a>	Монтажный винт (клемма), 4.00 мм, Латунь, Глубина: 7 мм,
GTIN (EAN)	4008190177713	Ширина: 7 мм, Высота: 6 мм
Кол.	50 ST	
Тип	BFSC M4X6	Версия
Заказ №	<a href="#">0149700000</a>	Монтажный винт (клемма), 4.00 мм, Сталь, Глубина: 7 мм,
GTIN (EAN)	4008190016098	Ширина: 7 мм, Высота: 6 мм
Кол.	100 ST	