Справочный листок технических дан-


RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Профиль RS 70 представляет вставную модульную систему для монтажной рейки с возможностью гибкого расширения до требуемой длины. Система состоит из промежуточных секций различной длины. С фиксирующей ножкой или без нее (на выбор) и концевыми пластинами со опцией встроенной маркировки. Печатная плата вставляется сбоку, а стационарные встроенные фиксаторы обеспечивают надежное крепление.

Основные данные для заказа

| Версия | Фиксатор, RS 70 оранжевый, Концевая пластина левой монтажной DIN-рейки, Ширина: 10 mm |
|------------|---|
| Заказ № | <u>0119660000</u> |
| Тип | RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665 |
| GTIN (EAN) | 4008190096106 |
| Кол. | 20 Штука |

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| ROHS | Соответствовать | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| Размеры и массы | | | |
| Глубина | 28.6 mm | Глубина (дюймов) | 1.126 inch |
| Высота | 70 mm | Высота (в дюймах) | 2.7559 inch |
| Высота, мин. | 32 mm | Ширина | 10 mm |
| Ширина (в дюймах) | 0.3937 inch | Масса нетто | 5.04 g |
| Экологическое соответст | вие изделия | | <u>'</u> |
| | | | |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения | | |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0.1 wt% | | |

Общие данные

| Цветовой код | оранжевый | Вид защиты | IP00 |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|----------|
| Укомплектованная монтажная рейка | TS 32, TS 35 | Таблица цветов (аналогич.) | RAL 2000 |
| Способность к заливке | Нет | | |

Данные о материалах

| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | Изоляционный материал | PA 66 |
|--|----------------|-----------------------|-------|
| Поверхность | необработанный | Основной материал | PA 66 |
| Сравнительный показатель пробоя (CTI) | 600 ≤ CTI | | |

Классификации

| ETIM 7.0 | EC002779 | ETIM 8.0 | EC002779 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC002779 | ETIM 10.0 | EC002779 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-19-06-02 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller 🏖

RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

