



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

### Основные данные для заказа

Версия	Штекер (клемма), Втычное соединение, 8 мм <sup>2</sup> , Количество соединений: 1, Количество полюсов: 1, Ширина: 8 мм
Заказ №	<a href="#">0123500000</a>
Тип	SB 17
GTIN (EAN)	4008190119317
Кол.	50 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	24 mm	Высота (в дюймах)	0.9449 inch
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch
Диаметр	8 mm	Масса нетто	6.1 g

**Температуры**

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

**Общие сведения**

Количество полюсов 1

**Параметры системы**

Исполнение для клемм

**Размеры**

Диаметр 8 mm

**Расчетные данные**

Расчетное сечение 8 mm<sup>2</sup>

**Характеристики материала**

Основной материал Cu Zn Цветовой код серый

**Зажимаемые провода (расчетное соединение)**

Вид соединения Втычное соединение Количество соединений 1

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		