## Справочный листок технических дан-

## **QL 2 SAK35**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 99 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (Р): 8.00, Изолированный: Нет, Ширина: 27.8 mm
Заказ №	<u>0123600000</u>
Тип	QL 2 SAK35
GTIN (EAN)	4008190092566
Кол.	20 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Bollo			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
	_		
Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch
Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch
Ширина	27.8 mm	Ширина (в дюймах)	1.0945 inch
Масса нетто	4.85 g		
Температуры			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Экологическое соответств	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без иск	лионония -	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 w		
	кие данные		
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный
	HANDAN IOINIDIN		монтаж
Проверенное на взрывозащищенно исполнение	ость Нет		
Общие сведения	,		,
Количество полюсов	2	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Параметры системы			
Исполнение	для пластины перемыч	чки	
Размеры			
Шаг в мм (Р)	8.00 mm		
Расчетные данные			
Номинальный ток	99 A		
Характеристики материал	a		,
Основной материал	Cu Zn	Цветовой код	серый
Классификации			
ETIM O O	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0			
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000489 27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000489		

Статус каталога / Изображения

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

#### Основные данные для заказа

Тип	SS M4 D 128-A 4	Версия
Заказ №	0136400000	Предохранительная шайба, Медь
GTIN (EAN)	4008190118143	
Кол.	100 ST	
Тип	BFSC M4X30	Версия
Тип Заказ №	BFSC M4X30 0267100000	Версия Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm,