

H10,0/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для проводов 10,0-185,0 мм² (AWG 7-350 MCM)
Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим спосо-
бом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Кабельный наконечник, Стандартный, 15 мм, 15 мм, Нет |
| Заказ № | 0124800000 |
| Тип | H10,0/15 |
| GTIN (EAN) | 4008190037475 |
| Кол. | 500 Штука |
| Упаковка | Россыпью |

H10,0/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cULus) | E499744 |

Размеры и массы

| | |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 0.37 g |
|-------------|--------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Технические данные

| Описание артикула | Кабельный наконечник без изоляции | Исполнение | Стандартный |
|-------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
|-------------------|-----------------------------------|------------|-------------|

Кабельные наконечники

| | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|----------|
| Диаметр поверхности контакта (D1) | 4.5 mm | Длина поверхности контакта (L2) | 15 mm |
| Диаметр изоляции (D2) | 5.8 mm | L1 в мм | 15.00 mm |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 8 | Длина зачистки изоляции | 15 mm |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 10 mm ² | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

H10,0/15

Изображения

