

RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Профиль RS 70 представляет вставную модульную систему для монтажной рейки с возможностью гибкого расширения до требуемой длины. Система состоит из промежуточных секций различной длины. С фиксирующей ножкой или без нее (на выбор) и концевыми пластинами со опцией встроенной маркировки. Печатная плата вставляется сбоку, а стационарные встроенные фиксаторы обеспечивают надежное крепление.

Основные данные для заказа

Версия	Фиксатор, RS 70 оранжевый, Концевая пластина правой монтажной DIN-рейки, Ширина: 13.7 mm
Заказ №	0126260000
Тип	RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665
GTIN (EAN)	4008190178772
Кол.	20 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	28.55 mm	Глубина (дюймов)	1.124 inch
Высота	70 mm	Высота (в дюймах)	2.7559 inch
Высота, мин.	32 mm	Ширина	13.7 mm
Ширина (в дюймах)	0.5394 inch	Масса нетто	5.55 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Цветовой код	оранжевый	Вид защиты	IP00
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000	Способность к заливке	Нет

Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Изоляционный материал	PA 66
Поверхность	необработанный	Основной материал	PA 66
Сравнительный показатель пробоя (СТІ)	600 ≤ СТІ		

Классификации

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

LOCKING-FOOT RIGHT

