Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 41 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (Р): 6.00, Изолированный: Нет, Ширина: 11.5 mm
Заказ №	<u>0130600000</u>
Тип	QL 2 SAK4
GTIN (EAN)	4008190077372
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

DOLLC	Coorporation		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	0.6 mm	Глубина (дюймов)	0.0236 inch
	6 mm		0.02362 inch
Высота Ширина	11.5 mm	Высота (в дюймах) Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
ширина Масса нетто	0.26 g	ширина (в дюимах)	0.4526 IIICH
	0.26 g		
Температуры	<u></u>		<u> </u>
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Экологическое соответств	зие излелия		1
OKO/IOIW IOOKOO GOOTBOIOII	ло подолин		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Дополнительные техничес	ские данные		
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенн исполнение	ость Нет		,
Общие сведения			
Количество полюсов	2	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Параметры системы			
Исполнение	для пластины перемычки		
Размеры			
Шаг в мм (P)	6.00 mm		
Расчетные данные	0.00 11111		
	44.0		
Номинальный ток	41 A		
Характеристики материал	18		
Основной материал	Медь	Цветовой код	серый
Классификации			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
	, _, _,	=== :== : ::=	, _, _,

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Размыкающие вставки

В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

Тип	KISC M3X20.5/10 EK4	Версия
Заказ №	0303000000	Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь
GTIN (EAN)	4008190163686	
Кол.	100 ST	