

**STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

**Основные данные для заказа**

Версия	SAK-серия, Гнездо
Заказ №	<a href="#">0135200000</a>
Тип	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10
GTIN (EAN)	4008190172862
Кол.	50 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 2.12 g

**Температуры**

Температура хранения -25 °C...55 °C Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления привинченный Указание по установке Непосредственный монтаж

Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение

**Общие сведения**

Указание по установке Непосредственный монтаж Поверхность оцинкованный

**Параметры системы**

Исполнение для клемм

**Размеры**

Наружный диаметр 6 mm Глубина вставки 12 mm

**Характеристики материала**

Основной материал Медь - цинк Поверхность оцинкованный  
Цветовой код серый

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		