

STB 16/D7/4/M4 SAK35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

Версия	SAK-серия, Гнездо
Заказ №	0140200000
Тип	STB 16/D7/4/M4 SAK35
GTIN (EAN)	4008 190134884
Кол.	50 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	3.5 g
-------------	-------

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность	Нет исполнение		

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Поверхность	оцинкованный
-----------------------	-------------------------	-------------	--------------

Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

Размеры

Наружный диаметр	7 mm	Глубина вставки	14 mm
------------------	------	-----------------	-------

Характеристики материала

Основной материал	Медь - цинк	Поверхность	оцинкованный
Цветовой код	серый		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		