



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Медно-алюминиевая подкладная шайба
Заказ №	0156300000
Тип	CPSB M8
GTIN (EAN)	4008190028596
Кол.	50 Штука

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	0.86 g
-------------	--------

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Характеристики материала

Основной материал	Медь, Алюминий	Цветовой код	красный
-------------------	----------------	--------------	---------

Классификации

ETIM 8.0	EC000098	ETIM 9.0	EC000098
ETIM 10.0	EC000098	ECLASS 14.0	23-09-05-90
ECLASS 15.0	23-09-05-90		