## Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

#### Основные данные для заказа

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Медно-алю-
	миниевая подкладная шайба
Заказ №	<u>0156400000</u>
Тип	CPSB M10
GTIN (EAN)	4008190049935
Кол.	50 Штука

# Справочный листок технических данных

### CPSB M10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Масса нетто	2.38 g			
Температуры			1	
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Экологическое соответст	вие изделия			
C				
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключения  Heт SVHC выше 0.1 wt%			
ILACH SVIIC	Пет SVПC выше U, I Wt <sup>-//0</sup>			
Дополнительные техничес	кие данные			
Указание по установке	Непосредственный			
	монтаж			
Общие сведения				
Указание по установке	Непосредственный			
	монтаж			
Характеристики материал	ıa			
Основной материал	Медь, Алюминий	Цветовой код	красный	
Классификации				
ETIM 6.0	EC000098	ETIM 7.0	EC000098	
ETIM 8.0	EC000098	ETIM 7.0	EC000098	
ETIM 10.0	EC000098	ECLASS 9.0	23-09-01-01	
ECLASS 9.1	23-09-92-90	ECLASS 10.0	23-09-92-90	
ECLASS 11.0	23-09-01-01	ECLASS 12.0	23-09-05-90	
ECLASS 13.0	23-09-05-90	ECLASS 14.0	23-09-05-90	
ECLASS 15.0	23-09-05-90			