

**CPSB M10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

**Основные данные для заказа**

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Медно-алюминиевая подкладная шайба
Заказ №	<a href="#">0156400000</a>
Тип	CPSB M10
GTIN (EAN)	4008 190049935
Кол.	50 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Масса нетто	2.38 g
-------------	--------

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

**Общие сведения**

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

**Характеристики материала**

Основной материал	Медь, Алюминий	Цветовой код	красный
-------------------	----------------	--------------	---------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000098	ETIM 9.0	EC000098
ETIM 10.0	EC000098	ECLASS 14.0	23-09-05-90
ECLASS 15.0	23-09-05-90		