

**AD 3 SAK10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

**Основные данные для заказа**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Версия                | Крышка клеммы, желтый, ПВХ, Высота: 26 мм, Ширина: 28 мм, Глубина: 1 мм, НВ |
| Заказ №               | <a href="#">0178500000</a>  |
| Тип                   | AD 3 SAK10  |
| GTIN (EAN)            | 4008 19000759 1   |
| Кол.                  | 50 Штука  |
| Статус поставки       | Эта артикул в перспективе будет недоступен.                                 |
| Последняя дата заказа | 2026-06-30T00:00:00+02:00   |

## AD 3 SAK10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 1 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.0394 inch |
| Высота      | 26 mm  | Высота (в дюймах) | 1.0236 inch |
| Ширина      | 28 mm  | Ширина (в дюймах) | 1.1024 inch |
| Масса нетто | 0.91 g |                   |             |

### Температуры

|  |                |   |                |
|--|----------------|---|----------------|
| Температура хранения                           | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды                    | -50 °C...55 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C         | Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C         |

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Дополнительные технические данные

|              |     |                       |                         |
|--------------|-----|-----------------------|-------------------------|
| с фиксатором | Нет | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------|-----|-----------------------|-------------------------|

### Общие сведения

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

### Параметры системы

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Исполнение | Концевая и промежуточная пластина |
|------------|-----------------------------------|

### Характеристики материала

|                             |     |              |        |
|-----------------------------|-----|--------------|--------|
| Основной материал           | ПВХ | Цветовой код | желтый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | HB  |              |        |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

## AD 3 SAK10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип        | BFSC M3X22 PA/RT           | Версия  |  |
| Заказ №    | <a href="#">0128900000</a> | Монтажный винт (клемма), 3.00 mm, Полиамид 66, Глубина: 4.8 mm, Ширина: 4.8 mm, Высота: 22 mm |  |
| GTIN (EAN) | 4008190084158              |   |  |
| Кол.       | 100 ST                     |   |  |