

H6,0/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим спосо-
бом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 мм, 12 мм, Нет
Заказ №	0191900000
Тип	H6,0/12
GTIN (EAN)	4008190026851
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью

H6,0/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.21 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции	Исполнение	Стандартный
-------------------	-----------------------------------	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	3.5 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm
Диаметр изоляции (D2)	4.7 mm	L1 в мм	12.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10	Длина зачистки изоляции	12 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm ²		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H6,0/12

Изображения

