

## G 25/4.00A/F BR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Изображение изделия



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

### Основные данные для заказа

Версия	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 А, G-предохранитель 5 x 25
Заказ №	<a href="#">0192800000</a>
Тип	G 25/4.00A/F BR
GTIN (EAN)	4008 1901 15319
Кол.	10 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	5 mm	Глубина (дюймов)	0.1968 inch
Высота	25 mm	Высота (в дюймах)	0.9842 inch
Ширина	5 mm	Ширина (в дюймах)	0.1968 inch
Масса нетто	1.23 g		

**Температуры**

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Параметры системы**

Исполнение Аксессуары для предохранителя

**Расчетные данные**

Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 4 A

**Характеристики материала**

Цветовой код Светло-серый

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		