

## G 25/10.0A/M RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Изображение изделия



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

### Основные данные для заказа

Версия	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 10 А, G-предохранитель 5 x 25
Заказ №	<a href="#">0193100000</a>
Тип	G 25/10.0A/M RT
GTIN (EAN)	4008190023799
Кол.	10 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	5 mm	Глубина (дюймов)	0.1968 inch
Высота	25 mm	Высота (в дюймах)	0.9842 inch
Ширина	5 mm	Ширина (в дюймах)	0.1968 inch
Масса нетто	1.3 g		

### Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Параметры системы

Исполнение Аксессуары для предохранителя

### Расчетные данные

Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	10 A
------------------------	-------	-----------------	------

### Характеристики материала

Цветовой код Светло-серый

### Классификации

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		