

Справочный листок технических данных


RF RS 70 MI/A6 OR

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Профиль RS 70 представляет вставную модульную систему для монтажной рейки с возможностью гибкого расширения до требуемой длины. Система состоит из промежуточных секций различной длины. С фиксирующей ножкой или без нее (на выбор) и концевыми пластинами со опцией встроенной маркировки. Печатная плата вставляется сбоку, а стационарные встроенные фиксаторы обеспечивают надежное крепление.

Основные данные для заказа

Версия	Фиксатор, RS 70 оранжевый, Промежуточная деталь, Фиксатор, Ширина: 13.7 mm
Заказ №	0213760000
Тип	RF RS 70 MI/A6 OR
GTIN (EAN)	4008190148850
Кол.	20 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	28.6 mm	Глубина (дюймов)	1.126 inch
Высота	70 mm	Высота (в дюймах)	2.7559 inch
Высота, мин.	32 mm	Ширина	13.7 mm
Ширина (в дюймах)	0.5394 inch	Масса нетто	4.8 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Цветовой код	оранжевый	Вид защиты	IP00
Укомплектованная монтажная рейка	TS 32, TS 35	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000
Способность к заливке	Нет		

Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Изоляционный материал	PA 66
Поверхность	необработанный	Основной материал	PA 66
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	600 ≤ CTI		

Классификации

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-04
ECLASS 15.0	27-19-06-04		

Изображения

LOCKING-FOOT MIDDLE

