

**RF RS 70 MI/A6 OR**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Профиль RS 70 представляет вставную модульную систему для монтажной рейки с возможностью гибкого расширения до требуемой длины. Система состоит из промежуточных секций различной длины. С фиксирующей ножкой или без нее (на выбор) и концевыми пластинами со опцией встроенной маркировки. Печатная плата вставляется сбоку, а стационарные встроенные фиксаторы обеспечивают надежное крепление.

**Основные данные для заказа**

Версия	Фиксатор, RS 70 оранжевый, Промежуточная деталь, Фиксатор, Ширина: 13.7 mm
Заказ №	<a href="#">0213760000</a>
Тип	RF RS 70 MI/A6 OR
GTIN (EAN)	4008 190148850
Кол.	20 Штука

**RF RS 70 MI/A6 OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	28.6 mm	Глубина (дюймов)	1.126 inch
Высота	70 mm	Высота (в дюймах)	2.7559 inch
Высота, мин.	32 mm	Ширина	13.7 mm
Ширина (в дюймах)	0.5394 inch	Масса нетто	4.8 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Цветовой код	оранжевый	Вид защиты	IP00
Укомплектованная монтажная рейка	TS 32, TS 35	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000
Способность к заливке	Нет		

**Данные о материалах**

Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Изоляционный материал	PA 66
Поверхность	необработанный	Основной материал	PA 66
Сравнительный показатель пробоя (СТИ)	600 ≤ СТИ		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-04
ECLASS 15.0	27-19-06-04		

