

**SAKS 1/35 G20 LD 24VDC**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Клеммы для предохранителей и клеммы компонентов обеспечивают интеграцию защитных и функциональных элементов непосредственно в клеммную рейку. Клеммы для предохранителей включают встроенные патроны предохранителей для надежной защиты электрических цепей от перегрузки, что идеально подходит для управляющих систем и систем распределителя. Клеммы компонентов обеспечивают интеграцию электронных компонентов, таких как диоды, резисторы или светодиоды, непосредственно в проводку. Это обеспечивает внедрение переключающих функций и разделения сигналов с экономией пространства и аккуратной компоновкой. Оба типа клемм обеспечивают повышенную безопасность, простое техобслуживание и компактный, функционально-ориентированный монтаж.

**Основные данные для заказа**

Версия	Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Умеренно желтый, 10 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 24 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35
Заказ №	<a href="#">0225820000</a>
Тип	SAKS 1/35 G20 LD 24VDC
GTIN (EAN)	4008190057626
Кол.	10 Штука

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	53 mm	Глубина (дюймов)	2.0866 inch
Высота	54 mm	Высота (в дюймах)	2.126 inch
Ширина	13 mm	Ширина (в дюймах)	0.5118 inch
Масса нетто	36.41 g		

### Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Открытые страницы	справа	Количество одинаковых клемм	1
Указание по установке	Непосредственный монтаж	Вид монтажа	зафиксированный

### Клеммы с предохранителем

Вставка предохранителя	G-предохранитель 5 x 20	Держатель предохранителя (держатель привертной плавкой вставки)	
Вид напряжения для индикации	AC/DC	Ток	50 A
Индикация	Светодиод	Рабочее напряжение, макс.	24 В

### Общие сведения

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20	Нормы	IEC 60947-7-3
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35		

### Параметры системы

Исполнение	Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт	Требуется концевая пластина	Да
Количество независимых точек подключения	1	Количество уровней	1
Количество контактных гнезд на уровень	2	Количество потенциалов на уровень	1
Уровни с внутр. перемычками	Нет	Соединение PE	Нет

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Укомплектованная монтажная рейка	TS 35	Функция N	Нет
Функция PE	Нет	Функция PEN	Нет

### Расчетные данные

Расчетное сечение	10 mm <sup>2</sup>	Номинальное напряжение	24 V
Номинальное напряжение пост. тока	24 V	Номинальный ток	6.3 A
Ток при макс. проводнике	6.3 A	Нормы	IEC 60947-7-3
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x	0.56 mΩ	Номинальное импульсное напряжение	4 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x	1.82 W		

### Характеристики материала

Основной материал	KrG	Цветовой код	Умеренно желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0, 5VA		

### Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение	Винтовое соединение
---	---------------------

### Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Калибровая пробка согласно 60 947-1 B6		Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8
Направление соединения	боковая	Момент затяжки, макс.	2.4 Nm
Момент затяжки, мин.	1.2 Nm	Длина зачистки изоляции	12 mm
Вид соединения 2	Винтовое соединение	Вид соединения	Винтовое соединение
Количество соединений	2	Диапазон зажима, макс.	16 mm <sup>2</sup>
Диапазон зажима, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>	Зажимной винт	M 4
Размер лезвия	1,0 x 5,5 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>	Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS	4
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	16 mm <sup>2</sup>	Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>		

### Важное примечание

Сведения об изделии	Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора
---------------------	--

### Классификации

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Торцевые пластины и разъединительные пластины




Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

#### Основные данные для заказа

Тип	AP SAKS1+3 KRG	Версия
Заказ №	<a href="#">0191320000</a>	Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, желтый, Высота: 54
GTIN (EAN)	4008190031688	мм, Ширина: 3 мм, V-0, KrG, с фиксатором: Да
Кол.	20 ST	

### Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

#### Основные данные для заказа

Тип	EW 35	Версия
Заказ №	<a href="#">0383560000</a>	Концевой стопор, бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190181314	8.5 mm, 100 °C
Кол.	50 ST	
Тип	EWK 1	Версия
Заказ №	<a href="#">0206160000</a>	Концевой стопор, бежевый, TS 32, V-0, Материал Wemid, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190080020	9 mm, 100 °C
Кол.	50 ST	
Тип	EWK 1 ALT	Версия
Заказ №	<a href="#">0495160000</a>	Концевой стопор, бежевый, TS 32, V-2, Полиамид 66, Ширина: 8
GTIN (EAN)	4008190160777	мм, 100 °C
Кол.	50 ST	
Тип	EWK 2	Версия
Заказ №	<a href="#">0199360000</a>	Концевой стопор, бежевый, TS 32, V-0, Материал Wemid, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190023546	15 mm, 100 °C
Кол.	50 ST	
Тип	WEW 32/1	Версия
Заказ №	<a href="#">1067600000</a>	Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 32, V-2, PA 66 GF 30,
GTIN (EAN)	4008190099657	Ширина: 12 mm, 100 °C
Кол.	50 ST	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.

Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 MC SDR	Версия
Заказ №	<a href="#">1609810000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	200 ST	

### Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.

Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, белый
Кол.	1000 ST	

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	Q 2 SAK10	Версия
Заказ №	<a href="#">0457100000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, Ширина: 16.9
GTIN (EAN)	4008190103545	
Кол.	50 ST	mm

### Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Тип	Q 3 SAK10	Версия
Заказ №	<a href="#">0457200000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, Ширина: 26.8
GTIN (EAN)	4008190135379	
Кол.	50 ST	mm
Тип	Q 4 SAK10	Версия
Заказ №	<a href="#">0457300000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, Ширина: 36.7
GTIN (EAN)	4008190129750	
Кол.	50 ST	mm

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	Q 10 SAK10	Версия
Заказ №	<a href="#">0457400000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 9.90, Изолированный: Нет, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190016166	96.1 mm
Кол.	20 ST	

### Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

### Основные данные для заказа

Тип	AP SAK4-10 DB	Версия
Заказ №	<a href="#">0105100000</a>	Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 40 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да
GTIN (EAN)	4008190394875	
Кол.	20 ST	
Тип	AP SAK4-10 RT	Версия
Заказ №	<a href="#">0117900000</a>	Концевая пластина для клемм, красный, Высота: 40 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
GTIN (EAN)	4008190125059	
Кол.	20 ST	
Тип	AP SAK4-10 I	Версия
Заказ №	<a href="#">0117910000</a>	Концевая пластина для клемм, черный, Высота: 40 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
GTIN (EAN)	4008190183707	
Кол.	20 ST	
Тип	AP SAK4-10 KRG	Версия
Заказ №	<a href="#">0117920000</a>	Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, желтый, Высота: 40 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, KRG, с фиксатором: Да
GTIN (EAN)	4008190135904	
Кол.	20 ST	
Тип	AP SAK4-10	Версия
Заказ №	<a href="#">0117960000</a>	Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 40 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
GTIN (EAN)	4008190081485	
Кол.	20 ST	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	AP SAK4-10 KRG/BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0117970000</a>	Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 40 мм, Ширина: 1.5
GTIN (EAN)	4008190049607	мм, V-0, Krg, с фиксатором: Да
Кол.	20 ST	
Тип	AP SAK4-10 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0117980000</a>	Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 40 мм, Ширина: 1.5
GTIN (EAN)	4008190171087	мм, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
Кол.	20 ST	
Тип	TW SAK4-10 KRG	Версия
Заказ №	<a href="#">0130120000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Темно-бежевый, желтый,
GTIN (EAN)	4008190139117	Высота: 50 мм, Ширина: 2.25 мм, V-0, Krg
Кол.	20 ST	
Тип	TW 4 SAK4-10	Версия
Заказ №	<a href="#">0130160000</a>	Разделительная перегородка (клемма), бежевый, Высота: 50 мм,
GTIN (EAN)	4008190096335	Ширина: 1.5 мм, V-2, PA 66
Кол.	20 ST	
Тип	TW SAK4-10 KRG/BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0130170000</a>	Разделительная перегородка (клемма), синий, Высота: 50 мм,
GTIN (EAN)	4008190063757	Ширина: 2.25 мм, V-0, Krg
Кол.	20 ST	
Тип	TW 4 SAK4-10 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0130180000</a>	Разделительная перегородка (клемма), синий, Высота: 50 мм,
GTIN (EAN)	4008190114138	Ширина: 1.5 мм, V-2, PA 66
Кол.	20 ST	
Тип	TW SAK4-10 HP/DBR/0.5	Версия
Заказ №	<a href="#">0197100000</a>	Разделительная перегородка (клемма), коричневый, Темно-
GTIN (EAN)	4008190146627	бежевый, Высота: 40 мм, Ширина: 0.5 мм, V-2, PA 66
Кол.	20 ST	
Тип	TSCH 1	Версия
Заказ №	<a href="#">0319160000</a>	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190097219	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 ST	
Тип	TSCH 2	Версия
Заказ №	<a href="#">0353660000</a>	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190128432	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 ST	
Тип	TSCH 3 SAKD2.5 N	Версия
Заказ №	<a href="#">0366860000</a>	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190010928	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 ST	
Тип	TSCH 4 AKZ4	Версия
Заказ №	<a href="#">0363360000</a>	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190136680	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 ST	
Тип	TSCH 6 DKI S4	Версия
Заказ №	<a href="#">0190260000</a>	Небольшой раздел (клемма), PA 66, бежевый, Температура при
GTIN (EAN)	4008190051075	длительном использовании, макс.: 100 °C
Кол.	100 ST	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

### Основные данные для заказа

Тип	PS 4 F.STB 4	Версия	
Заказ №	<a href="#">0299600000</a>	Тестовый адаптер (клемма), 230 V	
GTIN (EAN)	4008 190074043		
Кол.	20 ST		

### Монтажная опора




Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

Тип	BFSC M3X22 PA/RT	Версия	
Заказ №	<a href="#">0128900000</a>	Монтажный винт (клемма), 3.00 mm, Полиамид 66, Глубина: 4.8 mm, Ширина: 4.8 mm, Высота: 22 mm	
GTIN (EAN)	4008 190084 158		
Кол.	100 ST		
Тип	BFSC M3X25	Версия	
Заказ №	<a href="#">0292500000</a>	Монтажный винт (клемма), 3.00 mm, Сталь, Глубина: 4.8 mm, Ширина: 4.8 mm, Высота: 25 mm	
GTIN (EAN)	4008 190 177027		
Кол.	100 ST		

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	VH 19/5/3.4	Версия
Заказ №	<a href="#">0285100000</a>	Соединительная муфта (клемма), привинченный, Ширина: 5 мм,
GTIN (EAN)	4008190189297	Высота: 5 мм, Глубина: 17.5, Количество полюсов: 1, Cu Zn
Кол.	50 ST	
Тип	VL 2 SAK6/10/SAKB	Версия
Заказ №	<a href="#">0135900000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 32 А, Количество
GTIN (EAN)	4008190036409	полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.50, Изолированный: Нет, Ширина: 1.5
Кол.	50 ST	mm

### Предупредительная крышка



Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

### Основные данные для заказа

Тип	AD 4 SAK10	Версия
Заказ №	<a href="#">0178600000</a>	Крышка клеммы, желтый, ПВХ, Высота: 39.6 мм, Ширина: 25 мм,
GTIN (EAN)	4008190068288	Глубина: 1 мм, НВ
Кол.	50 ST	

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	QL 2 SAKB10	Версия
Заказ №	<a href="#">0114100000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество
GTIN (EAN)	4008190056605	полюсов: 2, Шаг в мм (P): 10.00, Изолированный: Нет, Ширина: 17
Кол.	100 ST	mm
Тип	QL 10 SAKB10	Версия
Заказ №	<a href="#">0338400000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество
GTIN (EAN)	4008190139452	полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, Ширина: 97
Кол.	20 ST	mm

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

### Основные данные для заказа

Тип	AP SAKB/C/T KRG	Версия
Заказ №	<a href="#">0146720000</a>	Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, желтый, Высота: 65
GTIN (EAN)	4008190027995	мм, Ширина: 3 мм, V-0, KrG, с фиксатором: Да
Кол.	20 ST	

### Принадлежности



Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

### Основные данные для заказа

Тип	TW SAKB/C/T	Версия
Заказ №	<a href="#">0242920000</a>	Разделительная перегородка (клемма), бежевый, Высота: 75 мм,
GTIN (EAN)	4008190069933	Ширина: 3 мм, V-2, KrG
Кол.	20 ST	

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	SS M4 D 128-A 4	Версия
Заказ №	<a href="#">0136400000</a>	Предохранительная шайба, Медь
GTIN (EAN)	4008190118143	
Кол.	100 ST	
Тип	BFSC M4X9T	Версия
Заказ №	<a href="#">0103300000</a>	Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190023348	Ширина: 7 mm, Высота: 9 mm
Кол.	100 ST	

### SchT - варианты держателей шильдиков



Групповые держатели шильдиков SchT 5 S крепятся непосредственно на монтажную рейку TS 32 (G-образная рейка) или TS 35 (рейка цилиндрической формы). Поэтому клеммные колодки можно маркировать вне зависимости от клемм и типа клемм. SchT 5 и SchT 5 S оснащены защитными полосками ESO 5, STR 5. SchT 7 представляет собой откидной групповой держатель для вставных шильдиков, обеспечивающий удобный доступ к зажимному винту. Держатель SchT 7 оснащен защитными полосками ESO 7, STR 7 или элементами DEK 5. Информация по вставным шильдикам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

### Основные данные для заказа

Тип	SCHT 7	Версия
Заказ №	<a href="#">0517960000</a>	SCHT, Маркировка клеммы, 39.3 x 8 mm, Шаг в мм (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, белый
Кол.	20 ST	

### Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расплющивающим рычажком, наши расплющивающие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Тип	QL 2 SAKH10	Версия
Заказ №	<a href="#">0131400000</a>	Переключатель (клемма), привинченный, серый, 36 A, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 14.00, Изолированный: Нет, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190114237	16.9 mm
Кол.	50 ST	


## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	QL 3 SAKH10	Версия
Заказ №	<a href="#">0131500000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 14,00, Изолированный: Нет, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190056490	26,8 mm
Кол.	50 ST	

### Размыкающие вставки




В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Тип	QL 10 SAKH10	Версия
Заказ №	<a href="#">0338700000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6,00, Изолированный: Нет, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190039424	96,1 mm
Кол.	20 ST	

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	VH 12/4.9/3.3	Версия
Заказ №	<a href="#">0249000000</a>	Соединительная муфта (клемма), привинченный, Ширина: 4,9 mm, Высота: 4,9 mm, Глубина: 12 mm, Количество полюсов: 1, Медь
GTIN (EAN)	4008190129507	
Кол.	100 ST	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Принадлежности



Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

### Основные данные для заказа

Тип	KISC M3X20 SAK10 CU5	Версия	
Заказ №	<a href="#">0377100000</a>	SAK-серия, Крепежный винт, Медь	
GTIN (EAN)	4008190060350		
Кол.	100 ST		

### Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Тип	QL 2 SAKA10	Версия	
Заказ №	<a href="#">0135500000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, Ширина:	
GTIN (EAN)	4008190099404		
Кол.	50 ST	19.9 mm	

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	QL 3 SAKA10	Версия	
Заказ №	<a href="#">0135600000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, Ширина:	
GTIN (EAN)	4008190032081		
Кол.	50 ST	31.8 mm	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Аксессуары

Тип	QL 4 SAKA10	Версия
Заказ №	<a href="#">0135700000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество
GTIN (EAN)	4008190118822	полюсов: 4, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, Ширина:
Кол.	50 ST	43.7 mm

### Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Тип	QL 10 SAKA10	Версия
Заказ №	<a href="#">0338500000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 А, Количество
GTIN (EAN)	4008190063313	полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, Ширина:
Кол.	20 ST	115.1 mm

### Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

### Основные данные для заказа

Тип	AP SAKA KRG	Версия
Заказ №	<a href="#">0134220000</a>	Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, желтый, Высота: 82
GTIN (EAN)	4008190167943	mm, Ширина: 3 mm, V-0, KrG, с фиксатором: Да
Кол.	20 ST	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

### Основные данные для заказа

Тип	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10	Версия	
Заказ №	<a href="#">0135200000</a>	SAK-серия, Гнездо	
GTIN (EAN)	4008190172862		
Кол.	50 ST		

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

Тип	BFSC M4X30	Версия	
Заказ №	<a href="#">0267100000</a>	Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm,	
GTIN (EAN)	4008190187897	Ширина: 7 mm, Высота: 30 mm	
Кол.	50 ST		

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	VL 2 SAK16/SAKA	Версия	
Заказ №	<a href="#">0135800000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 A, Количество	
GTIN (EAN)	4008190132088	полюсов: 2, Шаг в мм (P): 12.00, Изолированный: Нет, Ширина: 8	
Кол.	50 ST	mm	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

### Основные данные для заказа

Тип	PS 2.3 RT	Версия	
Заказ №	<a href="#">0180400000</a>	Тестовый адаптер (клемма), 230 V, 20 mA	
GTIN (EAN)	4008190060121		
Кол.	20 ST		

### Монтажная опора




Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

Тип	BFSC M4X20	Версия	
Заказ №	<a href="#">0362800000</a>	Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm,	
GTIN (EAN)	4008190114053	Ширина: 7 mm, Высота: 20 mm	
Кол.	100 ST		

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	VH 13.6/6.3/4.3	Версия	
Заказ №	<a href="#">0299700000</a>	Соединительная муфта (клемма), привинченный, Ширина: 7 mm,	
GTIN (EAN)	4008190018313	Высота: 7 mm, Глубина: 13.6 mm, Количество полюсов: 1, Cu Zn	
Кол.	50 ST		

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.

Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6.5 MC SDR	Версия	
Заказ №	<a href="#">1609850000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50	
GTIN (EAN)	4008190456610	Weidmueller, по желанию клиента	
Кол.	180 ST		

### Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.

Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6.5 MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1609840000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203429	Weidmueller, белый
Кол.	900 ST	

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	QL 2 RSF1+2	Версия
Заказ №	<a href="#">0267400000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, Ширина: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190139988	
Кол.	50 ST	
Тип	QL 3 RSF1+2	Версия
Заказ №	<a href="#">0267500000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, Ширина: 29 mm
GTIN (EAN)	4008190116835	
Кол.	50 ST	

### Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Тип	QL 4 RSF1+2	Версия
Заказ №	<a href="#">0267600000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 41 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Нет, Ширина: 40 mm
GTIN (EAN)	4008190174859	
Кол.	50 ST	
Тип	QL 10 RSF1+2	Версия
Заказ №	<a href="#">0341700000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 20 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, Ширина: 106 mm
GTIN (EAN)	4008190003173	
Кол.	20 ST	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

### Основные данные для заказа

Тип	AP RSF1 KRG	Версия
Заказ №	<a href="#">0270420000</a>	Концевая пластина для клемм, Умеренно желтый, Высота: 50 mm,
GTIN (EAN)	4008190099107	Ширина: 3 mm, V-0, KRG, с фиксатором: Да
Кол.	10 ST	
Тип	TW AST1/PA HP/DBR/0.5	Версия
Заказ №	<a href="#">0474700000</a>	Разделительная перегородка (клемма), темно-коричневый, Высота:
GTIN (EAN)	4008190078508	65 mm, Ширина: 0.5 mm, V-2
Кол.	20 ST	
Тип	TW DK4 HP/DBR/2	Версия
Заказ №	<a href="#">3833500000</a>	Разделительная перегородка (клемма), темно-коричневый, Высота:
GTIN (EAN)	4008190009052	65 mm, Ширина: 2 mm, V-2, PA 66
Кол.	20 ST	

### Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

### Основные данные для заказа

Тип	STB 18/RSF1	Версия
Заказ №	<a href="#">0286500000</a>	Разъем (клемма), Глубина вставки: 15 mm, Глубина: 23 mm
GTIN (EAN)	4008190515591	
Кол.	20 ST	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Тип	SS M3 D 128-A 3	Версия	
Заказ №	<a href="#">0164400000</a>	Предохранительная шайба, Медь	
GTIN (EAN)	4008190035914		
Кол.	50 ST		

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	VH 17.5/5/3.4	Версия	
Заказ №	<a href="#">0285200000</a>	Соединительная муфта (клемма), привинченный, Ширина: 5 mm,	
GTIN (EAN)	4008190054717	Высота: 5 mm, Глубина: 17.5 mm, Количество полюсов: 1, Медь	
Кол.	50 ST		

### Защита от контакта



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

### Основные данные для заказа

Тип	ADP 2/HP2 1M	Версия	
Заказ №	<a href="#">0485300000</a>	SAK-серия, Профиль крышки, прозрачный, 1000 mm	
GTIN (EAN)	4008190051716		
Кол.	1 M		

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Размыкающие вставки




В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Тип	QL 2 SAKS2	Версия
Заказ №	<a href="#">0207800000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество
GTIN (EAN)	4008190144364	полюсов: 2, Шаг в мм (P): 27.60, Изолированный: Нет, Ширина:
Кол.	20 ST	40.6 mm

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	QL 4 SAKS2	Версия
Заказ №	<a href="#">0208000000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество
GTIN (EAN)	4008190069100	полюсов: 4, Шаг в мм (P): 27.60, Изолированный: Нет, Ширина:
Кол.	20 ST	95.8 mm

### Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Тип	QL 10 SAKS2	Версия
Заказ №	<a href="#">0338900000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество
GTIN (EAN)	4008190105723	полюсов: 10, Шаг в мм (P): 10.00, Изолированный: Нет, Ширина:
Кол.	20 ST	261.4 mm

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

### Основные данные для заказа

Тип	AP SAK35/TW SAK16	Версия
Заказ №	<a href="#">0303660000</a>	Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 58 мм, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190110765	1.5 mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
Кол.	10 ST	
Тип	AP SAK35/TW SAK16 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0303680000</a>	Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 58 мм, Ширина: 1.5
GTIN (EAN)	4008190025199	mm, V-2, PA 66, с фиксатором: Да
Кол.	10 ST	
Тип	TW SAK16 KRG	Версия
Заказ №	<a href="#">0281120000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Темно-бежевый, желтый,
GTIN (EAN)	4008190072360	Высота: 60 мм, Ширина: 3 мм, V-0, KrG
Кол.	20 ST	
Тип	TW SAKS2 HP/DBR/2	Версия
Заказ №	<a href="#">0607000000</a>	Разделительная перегородка (клемма), темно-коричневый, Высота:
GTIN (EAN)	4008190002732	80 мм, Ширина: 2 мм, V-2, PA 66
Кол.	20 ST	
Тип	WTW EN	Версия
Заказ №	<a href="#">1058800000</a>	Разделительная перегородка (клемма), Темно-бежевый, Высота: 86
GTIN (EAN)	4008190140175	mm, Ширина: 3 мм, V-0, Материал Wemid
Кол.	20 ST	

### Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

### Основные данные для заказа

Тип	SDS 1.0X5.5X150	Версия
Заказ №	<a href="#">9008350000</a>	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056316	
Кол.	1 ST	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Предохранитель



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

### Основные данные для заказа

Тип	E 16/10A RT TNDZ	Версия
Заказ №	<a href="#">0208500000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190067120	
Кол.	25 ST	
Тип	E 16/16A GR TNDZ	Версия
Заказ №	<a href="#">0208600000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190015121	
Кол.	25 ST	
Тип	E 16/20A BL TNDZ	Версия
Заказ №	<a href="#">0208700000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190044886	
Кол.	25 ST	
Тип	E 16/25A GE TNDZ	Версия
Заказ №	<a href="#">0208800000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190037314	
Кол.	25 ST	

### Держатель предохранителя



Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

### Основные данные для заказа

Тип	SK E14 SAKS4	Версия
Заказ №	<a href="#">0339410000</a>	Колпачок крышки винта (клемма)
GTIN (EAN)	4008190032104	
Кол.	20 ST	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	QL 2 SAKS4	Версия
Заказ №	<a href="#">0328000000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 47 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 24.00, Изолированный: Нет, Ширина: 34
GTIN (EAN)	4008190071165	
Кол.	20 ST	mm

### Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Тип	QL 3 SAKS4	Версия
Заказ №	<a href="#">0328100000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 47 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 24.00, Изолированный: Нет, Ширина: 58
GTIN (EAN)	4008190097639	
Кол.	20 ST	mm

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	QL 10 SAKS4	Версия
Заказ №	<a href="#">0339000000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 47 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 10.00, Изолированный: Нет, Ширина: 226 mm
GTIN (EAN)	4008190025335	
Кол.	20 ST	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Предохранитель



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

### Основные данные для заказа

Тип	E 14/2A RS	Версия
Заказ №	<a href="#">0137400000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190069094	
Кол.	10 ST	
Тип	E 14/4A BR	Версия
Заказ №	<a href="#">0137500000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190142629	
Кол.	10 ST	
Тип	E 14/6A GN	Версия
Заказ №	<a href="#">0328300000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190002190	
Кол.	10 ST	
Тип	E 14/10A RT	Версия
Заказ №	<a href="#">0328400000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190000288	
Кол.	10 ST	
Тип	E 14/16A GR	Версия
Заказ №	<a href="#">0328500000</a>	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
GTIN (EAN)	4008190152161	
Кол.	10 ST	
Тип	P 14/2 D01 RS SAKS4	Версия
Заказ №	<a href="#">0138000000</a>	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 мм,
GTIN (EAN)	4008190114664	Глубина: 10.5 мм, Алюминий, розовый
Кол.	50 ST	
Тип	P 14/6 D01 GN SAKS4	Версия
Заказ №	<a href="#">0328600000</a>	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 мм,
GTIN (EAN)	4008190004248	Глубина: 10.5 мм, Алюминий, зеленый
Кол.	50 ST	
Тип	P 14/10 D01 RT SAKS4	Версия
Заказ №	<a href="#">0328700000</a>	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 мм,
GTIN (EAN)	4008190010294	Глубина: 10.5 мм, Алюминий, красный
Кол.	50 ST	


## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	QL 2 SAKS1	Версия
Заказ №	<a href="#">0191400000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 47 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190123130	18.9 mm
Кол.	50 ST	
Тип	QL 3 SAKS1	Версия
Заказ №	<a href="#">0191500000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 47 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190036881	31.9 mm
Кол.	50 ST	
Тип	QL 4 SAKS1	Версия
Заказ №	<a href="#">0191600000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 47 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190105518	44.7 mm
Кол.	20 ST	
Тип	QL 10 SAKS1	Версия
Заказ №	<a href="#">0338800000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 13.00, Изолированный: Нет, Ширина:
GTIN (EAN)	4008190127039	122.1 mm
Кол.	20 ST	

### Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

### Основные данные для заказа

Тип	AP SAKS1+3 KRG/DB	Версия
Заказ №	<a href="#">0191300000</a>	Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 54 mm,
GTIN (EAN)	4008190099763	Ширина: 3 mm, V-O, KRG, с фиксатором: Да
Кол.	20 ST	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Предохранитель



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от Е 14 до Е 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

### Основные данные для заказа

Тип	G 25/0.25A/M GE	Версия
Заказ №	<a href="#">0546900000</a>	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.25 А, G-
GTIN (EAN)	4008190097370	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 ST	
Тип	G 25/0.50A/M WS	Версия
Заказ №	<a href="#">0510300000</a>	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.5 А, G-
GTIN (EAN)	4008190018368	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 ST	
Тип	G 25/0.80A/M GR	Версия
Заказ №	<a href="#">0646400000</a>	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.8 А, G-
GTIN (EAN)	4008190060794	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 ST	
Тип	G 25/1.00A/M RT	Версия
Заказ №	<a href="#">0265800000</a>	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 1 А, G-
GTIN (EAN)	4008190141660	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 ST	
Тип	G 25/2.00A/F BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0192700000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 А, G-
GTIN (EAN)	4008190176402	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 ST	
Тип	G 25/4.00A/F BR	Версия
Заказ №	<a href="#">0192800000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 А, G-
GTIN (EAN)	4008190115319	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 ST	
Тип	G 25/6.30A/F GN	Версия
Заказ №	<a href="#">0192900000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 А, G-
GTIN (EAN)	4008190135461	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 ST	
Тип	G 25/10.0A/M RT	Версия
Заказ №	<a href="#">0193100000</a>	Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 10 А, G-
GTIN (EAN)	4008190023799	предохранитель 5 x 25
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/0.10A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0430300000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.1 А, G-
GTIN (EAN)	4008190077174	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/0.20A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0430400000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.2 А, G-
GTIN (EAN)	4008190152383	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 ST	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	G 20/0.25A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0430500000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.25 А, G-
GTIN (EAN)	4008190153991	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/0.50A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0430600000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.5 А, G-
GTIN (EAN)	4008190046835	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/0.63A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0439000000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.63 А, G-
GTIN (EAN)	4008190131210	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/1.00A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0430700000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1 А, G-
GTIN (EAN)	4008190093877	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/1.60A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0430800000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1.6 А, G-
GTIN (EAN)	4008190031503	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/2.00A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0430900000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 А, G-
GTIN (EAN)	4008190123567	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/2.50A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0431000000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2.5 А, G-
GTIN (EAN)	4008190085513	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/3.15A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0431100000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 3.15 А, G-
GTIN (EAN)	4008190012977	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/4.00A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0431200000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 А, G-
GTIN (EAN)	4008190022983	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/5.00A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0431300000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 5 А, G-
GTIN (EAN)	4008190185381	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/6.30A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0431400000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 А, G-
GTIN (EAN)	4008190086053	предохранитель 5 x 20
Кол.	10 ST	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

Тип	KISC M3X6 SAKS1	Версия	
Заказ №	<a href="#">0346200000</a>	Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь	
GTIN (EAN)	4008190175658		
Кол.	100 ST		

### Опора монтажной рейки



### Основные данные для заказа

Тип	SH 2	Версия	
Заказ №	<a href="#">0494920000</a>	Держатель шины, Умеренно желтый, 130 °C, Ширина: 40 mm, V-0, KrG, привинченный	
GTIN (EAN)	4008190007584		
Кол.	10 ST		

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	VL 2 SAK6N/SAKT	Версия	
Заказ №	<a href="#">0194700000</a>	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет, Ширина: 7 mm	
GTIN (EAN)	4008190148027		
Кол.	50 ST		

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

#### Основные данные для заказа

Тип	HP NT6/10 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0352880000</a>	Торцевая и разделительная пластина для клемм, синий, Высота: 40
GTIN (EAN)	4008190135126	мм, Ширина: 2 мм, V-2, PA 66
Кол.	20 ST	

### Шины



Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

#### Основные данные для заказа

Тип	ESCH 1 M	Версия
Заказ №	<a href="#">0280300000</a>	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 12 мм, Глубина: 2
GTIN (EAN)	4008190143053	мм, Сталь
Кол.	10 M	
Тип	NSCH 1M	Версия
Заказ №	<a href="#">0280200000</a>	Сборная шина (клемма), естественного цвета, Высота: 15 мм,
GTIN (EAN)	4008190012953	Глубина: 2 мм, Медь
Кол.	10 M	
Тип	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	<a href="#">0571300000</a>	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190015039	6 мм, Медь
Кол.	1 M	
Тип	SSCH 7.3X1.2X1000	Версия
Заказ №	<a href="#">1071200000</a>	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190279172	1.2 мм, Медь
Кол.	1 M	
Тип	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	<a href="#">0348900000</a>	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190024802	3 мм, Медь
Кол.	25 M	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	Версия
Заказ №	<a href="#">0259800000</a>	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190049300	3 мм, Латунь
Кол.	1 M	
Тип	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	<a href="#">0357400000</a>	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190169572	6 мм, Медь
Кол.	1 M	

### Тестовый адаптер и тестовые розетки




Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

### Основные данные для заказа

Тип	PS 2.0 OR	Версия
Заказ №	<a href="#">0293800000</a>	Тестовый адаптер (клемма), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190042356	
Кол.	20 ST	

### Соединения шины



Компания Weidmueller предлагает клеммы ответвления для различных типов шинных систем. В зависимости от эксплуатационной специфики различают изолированные и неизолированные клеммы ответвления.

### Основные данные для заказа

Тип	ZB 4	Версия
Заказ №	<a href="#">0316500000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190061999	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4K BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0475380000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190010942	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4K GE/GN	Версия
Заказ №	<a href="#">0475360000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190188047	
Кол.	50 ST	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	ZB 4K GG HENSEL	Версия
Заказ №	<a href="#">1824560000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4032248330973	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4K SW	Версия
Заказ №	<a href="#">0475310000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190008406	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4G BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0322180000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190050504	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4G GN/GE	Версия
Заказ №	<a href="#">0322160000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190014278	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4G SW	Версия
Заказ №	<a href="#">0322110000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190189310	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4/6	Версия
Заказ №	<a href="#">0556700000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190188412	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4/6K BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0565480000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190086831	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4/6K GE/GN	Версия
Заказ №	<a href="#">0565460000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190032609	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 16K BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0502880000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190014186	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 16K GE/GN	Версия
Заказ №	<a href="#">0502860000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190188795	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 16K SW	Версия
Заказ №	<a href="#">0502810000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190332563	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 16 ZKSC	Версия
Заказ №	<a href="#">0316600000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190145989	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 35/M6X16	Версия
Заказ №	<a href="#">0266500000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190102814	
Кол.	20 ST	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

Тип	ZB 35K BL M6X16	Версия
Заказ №	<a href="#">0502680000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190004385	
Кол.	20 ST	
Тип	ZB 35K GE/GN M6X16	Версия
Заказ №	<a href="#">0502660000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190052294	
Кол.	20 ST	
Тип	ZB 35K SW M6X16	Версия
Заказ №	<a href="#">0502610000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190332587	
Кол.	20 ST	

## Тестовый адаптер и тестовые розетки




Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

## Основные данные для заказа

Тип	ZS 2.3/4	Версия
Заказ №	<a href="#">0249600000</a>	Штекер (клемма), Втычное соединение, 4 mm <sup>2</sup> , Количество соединений: 1, Количество полюсов: 4, Ширина: 6.5 mm
GTIN (EAN)	4008190022785	
Кол.	20 ST	
Тип	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Версия
Заказ №	<a href="#">1276300000</a>	Штекер (клемма), Втычное соединение, 2 mm <sup>2</sup> , Количество соединений: 2, Количество полюсов: 1, Ширина: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190026080	
Кол.	20 ST	

## Соединения шины



Компания Weidmueller предлагает клеммы ответвления для различных типов шинных систем. В зависимости от эксплуатационной специфики различают изолированные и неизолированные клеммы ответвления.

## Основные данные для заказа

Тип	ZBE 6	Версия
Заказ №	<a href="#">0459500000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190032692	
Кол.	50 ST	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	ZBE 6K BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0525980000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190060886	
Кол.	50 ST	
Тип	ZBE 6K GE/GN	Версия
Заказ №	<a href="#">0525960000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190145026	
Кол.	50 ST	
Тип	ZBE 6K SW	Версия
Заказ №	<a href="#">0525910000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190977054	
Кол.	50 ST	

### Защита от контакта



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

### Основные данные для заказа

Тип	IK 4 BL ZB4	Версия
Заказ №	<a href="#">0475480000</a>	Крышка клеммы, серебряный, Высота: 19 mm, Ширина: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190145668	Глубина: 14.5 mm, V-2
Кол.	50 ST	
Тип	IK 4 GG ZB4	Версия
Заказ №	<a href="#">0475460000</a>	Кожух (клемма), Полиамид 66
GTIN (EAN)	4008190065348	
Кол.	50 ST	
Тип	IK 6 GG ZBE6K	Версия
Заказ №	<a href="#">0526060000</a>	Кожух (клемма), Сталь
GTIN (EAN)	4008190128647	
Кол.	50 ST	
Тип	IK 16/ZB16 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0502980000</a>	Кожух (клемма)
GTIN (EAN)	4008190159696	
Кол.	50 ST	
Тип	IK 16/ZB16 GG	Версия
Заказ №	<a href="#">0502960000</a>	Кожух (клемма), Полиамид 66
GTIN (EAN)	4008190113438	
Кол.	50 ST	
Тип	IK 35/ZB35 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0502780000</a>	Кожух (клемма)
GTIN (EAN)	4008190141455	
Кол.	50 ST	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.

Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6 MC SDR	Версия
Заказ №	<a href="#">1609830000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456603	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	200 ST	

### Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.

Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6 MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1609820000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, белый
Кол.	1000 ST	

### Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

### Основные данные для заказа

Тип	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN	Версия
Заказ №	<a href="#">0514400000</a>	Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 33 mm, Глубина: 15 mm
GTIN (EAN)	4008190086152	
Кол.	20 M	

### Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

### Основные данные для заказа

Тип	AP KSKM	Версия
Заказ №	<a href="#">9509630000</a>	SAK-серия, Концевая пластина, 1.5 mm, бежевый,
GTIN (EAN)	4008190456771	Непосредственный монтаж
Кол.	20 ST	


## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Переключки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через переключку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы переключек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	VH 20/5/3.4	Версия	
Заказ №	<a href="#">0446100000</a>	Dummy fuse	
GTIN (EAN)	4008190519742		
Кол.	10 ST		

### Предохранитель



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

### Основные данные для заказа

Тип	VH 25.4/6.3/4.3	Версия	
Заказ №	<a href="#">0446200000</a>	Dummy fuse	
GTIN (EAN)	4008190519759		
Кол.	10 ST		

## Аксессуары

### Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1856740000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, белый
Кол.	800 ST	

### Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 MC SDR	Версия
Заказ №	<a href="#">1856750000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400867	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	160 ST	

### Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1046350000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782055	Weidmueller, белый
Кол.	800 ST	

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.

• Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/8 PLUS MC SDR	Версия
Заказ №	<a href="#">1046370000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782079	Weidmueller, по желанию клиента
Кол.	160 ST	

**SAKS 1/35 G20 LD 24VDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**DEK 5/8**



**WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.


Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

**Основные данные для заказа**

Тип	DEK 5/8 MM WS	Версия	
Заказ №	<a href="#">2007130000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Weidmueller, белый	
GTIN (EAN)	4050118392012		
Кол.	500 ST		

**Держатель маркировочных элементов**



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klirron®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

**Основные данные для заказа**

Тип	BZT 1 WS 10/5	Версия	
Заказ №	<a href="#">1805490000</a>	Аксессуар, Держатель маркировки	
GTIN (EAN)	4032248270231		
Кол.	100 ST		

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

Тип	BZT 1 ZA WS 10/5	Версия	
Заказ №	<a href="#">1805520000</a>	Аксессуар, Держатель маркировки	
GTIN (EAN)	4032248270248		
Кол.	100 ST		

## DEK 5/6



### WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

### Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6 MM WS	Версия	
Заказ №	<a href="#">2007120000</a>	DeKafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый	
GTIN (EAN)	4050118392104		
Кол.	600 ST		