

Изображение изделия



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Версия	Крышка клеммы, белый, PA 66, Высота: 4000 мм, Ширина: 18 mm, Глубина: 7.7 mm, V-2
Заказ №	0244060000
Тип	D 2 MK5/2 PA/NA
GTIN (EAN)	4008190071844
Кол.	50 Штука



D 2 MK5/2 PA/NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	7.7 mm	Глубина (дюймов)	0.3031 inch
Высота	4000 mm	Высота (в дюймах)	157.48 inch
Ширина	18 mm	Ширина (в дюймах)	0.7087 inch
Масса нетто	1.72 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	----------------------------

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Укомплектованная монтажная рейка	Монтажная панель
-----------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------

Параметры системы

Исполнение	для монтажных реек	Укомплектованная монтажная рейка	Монтажная панель
------------	--------------------	----------------------------------	------------------

Размеры

Крепежный размер	12 mm
------------------	-------

Расчетные данные

Степень загрязнения	3
---------------------	---

Характеристики материала

Основной материал	PA 66	Цветовой код	белый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение	Винтовое соединение
--	---------------------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Количество соединений	4	Размер лезвия	0,6 x 3,5 mm
-----------------------	---	---------------	--------------

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		