

**D 2 MK5/2 PA/NA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

**Основные данные для заказа**

Версия	Крышка клеммы, белый, PA 66, Высота: 4000 мт, Ширина: 18 мт, Глубина: 7.7 мт, V-2
Заказ №	<a href="#">0244060000</a>
Тип	D 2 MK5/2 PA/NA
GTIN (EAN)	4008 19007 1844
Кол.	50 Штука

## D 2 MK5/2 PA/NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	7.7 mm	Глубина (дюймов)	0.3031 inch
Высота	4000 mm	Высота (в дюймах)	157.48 inch
Ширина	18 mm	Ширина (в дюймах)	0.7087 inch
Масса нетто	1.72 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

## Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Укомплектованная монтажная рейка	Монтажная панель
-----------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------

## Параметры системы

Исполнение	для монтажных реек	Укомплектованная монтажная рейка	Монтажная панель
------------	--------------------	----------------------------------	------------------

## Размеры

Крепежный размер	12 mm
------------------	-------

## Расчетные данные

Степень загрязнения	3
---------------------	---

## Характеристики материала

Основной материал	PA 66	Цветовой код	белый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

## Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение	Винтовое соединение
---	---------------------

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Количество соединений	4	Размер лезвия	0,6 x 3,5 мм
-----------------------	---	---------------	--------------

## Technical data

### Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		