

**H4,0/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Для проводов 0,25-6,0 мм<sup>2</sup> (AWG 24-10)  
Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом  
Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1
- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет
Заказ №	<a href="#">0244100000</a>
Тип	H4,0/12
GTIN (EAN)	4008190179830
Кол.	1000 Штука
Упаковка	Россыпью

H4,0/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

## Размеры и массы

Масса нетто 0.19 g

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции	Исполнение	Стандартный
-------------------	-----------------------------------	------------	-------------

## Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	2.8 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm
Диаметр изоляции (D2)	4 mm	L1 в мм	12.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12	Длина зачистки изоляции	12 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	4 mm <sup>2</sup>		

## Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Drawings**

