

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Изображение аналогичное

Кабельные маркировочные элементы CLI C устанавливаются на неподсоединенные провода. Предлагается четыре различных размера для маркировки проводов сечением от 0,5 до 70 мм². Маркировочные элементы уже напечатаны и готовы к применению. Возможно создание индивидуальной маркировки путем комбинирования отдельных маркировочных элементов.

- Надежные закрытые маркировочные элементы для установки на неподсоединенные кабели.
- Специальный гибкий профиль особого сечения для обеспечения широкого диапазона применения.
- Быстрота и удобство установки с минимальным усилием.
- Упрощение маркировки при использовании соответствующих принадлежностей.
- Долговременная высококачественная маркировка.
- Высокая контрастность для оптимальной разборчивости маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, желтый |
| Заказ № | 0252711730 |
| Тип | CLI C 1-6 GE/SW L3 MP |
| GTIN (EAN) | 4008190078126 |
| Кол. | 100 Штука |

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 5 mm | Глубина (дюймов) | 0.1968 inch |
| Высота | 6 mm | Высота (в дюймах) | 0.2362 inch |
| Ширина | 4.2 mm | Ширина (в дюймах) | 0.1654 inch |
| Масса нетто | 0.1 g | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -30...80 °C |
|--------------------------------|-------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------|
| Галогены | Да | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 4 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1.5 mm ² | Наружный диаметр провода, макс. | 5 mm |
| Наружный диаметр провода, мин. | 2.5 mm | Наружный диаметр провода | 2.5 - 5 mm |
| Сечение соединительного провода | 1.5 - 4 mm ² | | |

Общие данные

| | | |
|--|--|---------------------|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4 | |
| Ориентация печатных символов | горизонтально | |
| Вид печати | Стандартный | |
| Метод выполнения печати | горячая штамповка | |
| Исполнение | MultiPack | |
| Ширина | 4.2 mm | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | |
| Температурный диапазон, макс.. | 80 °C | |
| Температурный диапазон, мин. | -30 °C | |
| Цветовой код | желтый | |
| Галогены | Да | |
| Диаметр изоляции, макс. | 5 | |
| Основной материал | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия | |
| Цвет печати | черный | |
| Напечатанные символы | Комбинированные символы | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | Комплекующая деталь |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Технологические линии, Производственное оборудование | |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Component part = Conductor and cable markers | |
| Температурный диапазон вставки | -30...80 °C | |
| Выходные данные | L3 | |

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Изображение аналогичное

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW Y | Версия |
| Заказ № | 0572901697 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190140359 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW P | Версия |
| Заказ № | 0572901668 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190079833 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW Q | Версия |
| Заказ № | 0572901670 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190081102 | |
| Кол. | 10 ST | |

0 - 9



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW 4 | Версия |
| Заказ № | 0572901515 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190090722 | |
| Кол. | 10 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW T | Версия |
| Заказ № | 0572901678 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190014698 | |
| Кол. | 10 ST | |

0 - 9



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW 6 | Версия |
| Заказ № | 0572901521 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190116446 | |
| Кол. | 10 ST | |

A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW K | Версия |
| Заказ № | 0572901658 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190036614 | |
| Кол. | 10 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальный знак



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW - | Версия |
| Заказ № | 0572901740 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248106691 | |
| Кол. | 10 ST | |

A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW L | Версия |
| Заказ № | 0572901660 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190082628 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW F | Версия |
| Заказ № | 0572901648 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190147716 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW A | Версия |
| Заказ № | 0572901638 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190184278 | |
| Кол. | 10 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

0 - 9



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW 7 | Версия |
| Заказ № | 0572901524 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190003470 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW 2 | Версия |
| Заказ № | 0572901509 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190044916 | |
| Кол. | 10 ST | |

A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW O | Версия |
| Заказ № | 0572901666 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190099855 | |
| Кол. | 10 ST | |

0 - 9



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW O | Версия |
| Заказ № | 0572901503 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190081218 | |
| Кол. | 10 ST | |

A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW J | Версия |
| Заказ № | 0572901656 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190124427 | |
| Кол. | 10 ST | |

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW S | Версия |
| Заказ № | 0572901675 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190055004 | |
| Кол. | 10 ST | |

0 - 9



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW 5 | Версия |
| Заказ № | 0572901518 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190064945 | |
| Кол. | 10 ST | |

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW 1 | Версия |
| Заказ № | 0572901506 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190036072 | |
| Кол. | 10 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW M | Версия |
| Заказ № | 0572901662 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190119195 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW E | Версия |
| Заказ № | 0572901646 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190039738 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW G | Версия |
| Заказ № | 0572901650 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190011390 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW H | Версия |
| Заказ № | 0572901652 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190170288 | |
| Кол. | 10 ST | |

0 - 9



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW 8 | Версия |
| Заказ № | 0572901527 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190135003 | |
| Кол. | 10 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальный знак



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW / | Версия |
| Заказ № | 0572901743 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190137434 | |
| Кол. | 10 ST | |

0 - 9



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW 3 | Версия |
| Заказ № | 0572901512 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190168728 | |
| Кол. | 10 ST | |

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW 9 | Версия |
| Заказ № | 0572901530 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190112967 | |
| Кол. | 10 ST | |

A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW N | Версия |
| Заказ № | 0572901664 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190163884 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW R | Версия |
| Заказ № | 0572901672 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190149277 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW C | Версия |
| Заказ № | 0572901642 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190184681 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW B | Версия |
| Заказ № | 0572901640 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190057442 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW D | Версия |
| Заказ № | 0572901644 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190012601 | |
| Кол. | 10 ST | |

Прочее



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 BL/WS - | Версия |
| Заказ № | 0572901741 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190119959 | |
| Кол. | 10 ST | |

Сердечники для монтажа маркировки, без маркировки



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1 F. CLI C 1-3 | Версия |
| Заказ № | 0532100000 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190092191 | |
| Кол. | 20 ST | |

A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW I | Версия |
| Заказ № | 0572901654 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190029647 | |
| Кол. | 10 ST | |

Специальный знак



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW + | Версия |
| Заказ № | 0572901738 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248307340 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW ET | Версия |
| Заказ № | 0572901745 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190163983 | |
| Кол. | 10 ST | |

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW U | Версия |
| Заказ № | 0572901680 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190007133 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW V | Версия |
| Заказ № | 0572901682 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190106751 | |
| Кол. | 10 ST | |

Прочее



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 RT/WS + | Версия |
| Заказ № | 0572901739 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190013691 | |
| Кол. | 10 ST | |

A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

CLI C 1-6 GE/SW L3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW X | Версия |
| Заказ № | 0572901693 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190115142 | |
| Кол. | 10 ST | |

Специальный знак



Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW . | Версия |
| Заказ № | 0572901749 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190043339 | |
| Кол. | 10 ST | |

A - Z

Линейка маркировочных элементов CableLine для кабелей и проводов предлагает решения для самых разных областей применения. Диапазон области применения распространяется от тонких проводов до кабелей с большим внешним диаметром.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW W | Версия |
| Заказ № | 0572901684 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190060046 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | CLI R 1-3 GE/SW Z | Версия |
| Заказ № | 0572901699 | CableLine, Сердечник для монтажа маркировки |
| GTIN (EAN) | 4008190142681 | |
| Кол. | 10 ST | |