

**BFSC M2.5X14 SAKD2.5N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

**Основные данные для заказа**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Версия                | Монтажный винт (клемма), 2.50 mm, Глубина: 3.8 mm, Ширина: 4.5 mm, Высота: 14 mm |
| Заказ №               | <a href="#">0266800000</a>   |
| Тип                   | BFSC M2.5X14 SAKD2.5N  |
| GTIN (EAN)            | 4008 190084899   |
| Кол.                  | 100 Штука  |
| Статус поставки       | Эта артикул в перспективе будет недоступен.                                      |
| Последняя дата заказа | 2026-06-30T00:00:00+02:00  |

**BFSC M2.5X14 SAKD2.5N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|         |        |                   |             |
|---------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 3.8 mm | Глубина (дюймов)  | 0.1496 inch |
| Высота  | 14 mm  | Высота (в дюймах) | 0.5512 inch |
| Ширина  | 4.5 mm | Ширина (в дюймах) | 0.1772 inch |
| Диаметр | 3.8 mm | Масса нетто       | 0.49 g      |

**Температуры**

Температура хранения -25 °C...55 °C      Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления привинченный      Указание по установке Непосредственный монтаж  
Проверенное на взрывозащищенность Нет

**Общие сведения**

Количество полюсов 1      Указание по установке Непосредственный монтаж

**Параметры системы**

Исполнение для пластины перемычки

**Размеры**

Диаметр 3.8 mm      Резьба метрическая, наружная, размер 2.50 mm  
Шаг в мм (P) 5.10 mm

**Характеристики материала**

Цветовой код бежевый

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |