

Изображение изделия



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Версия | Разъем (клемма), Глубина вставки: 13 mm, Глубина: 30 mm |
| Заказ № | 0267200000 |
| Тип | STB 25 IH/GE |
| GTIN (EAN) | 4008190002862 |
| Кол. | 50 Штука |

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

STB 25 IH/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 30 mm | Глубина (дюймов) | 1.1811 inch |
| Ширина | 7.2 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2835 inch |
| Масса нетто | 4.2 g | | |

Температуры

| | | | |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|---------------|--------------|-----------------------------------|-----|
| Вид крепления | привинченный | Проверенное на взрывозащищенность | Нет |
| Вид монтажа | привинченный | | |

Параметры системы

| | |
|------------|--------------------|
| Исполнение | для монтажных реек |
|------------|--------------------|

Размеры

| | |
|-----------------|-------|
| Глубина вставки | 13 mm |
|-----------------|-------|

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|-------|--------------|--------|
| Основной материал | PA 66 | Цветовой код | желтый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |