

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

TS 35X15/2.3 2M/CU/BK







Медь обладает лучшей электропроводностью среди всех используемых металлов. Медные рейки обладают максимальной защитой от короткого замыкания.

Основные данные для заказа

Версия	Клеммная рейка, Аксессуар, Медь, необработанный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 15 mm
Заказ №	0270100000
Тип	TS 35X15/2.3 2M/CU/BK
GTIN (EAN)	4008190105136
Кол.	20 M

Соответствовать



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

TS 35X15/2.3 2M/CU/BK

Технические данные

Ce	рти	ıdbu	іка	ты

ROHS

Размеры и массы			
Глубина	15 mm	Глубина (дюймов)	0.5906 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch
Масса нетто	940 a		

Температуры

Температура окружающей среды -5 °С...40 °С

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Монтажная рейка

Указание по установке	Непосредственный монтаж		
Нормы	DIN EN 60715		
Поверхность	необработанный		
Толщина	2.30 mm		
Основной материал	Медь		
Длина клеммной рейки	мин.	0 mm	
	номин.	2000 mm	
	макс.	2000 mm	
Допустимый тепловой ток для функці PEN, макс.	ии 309.00 А		
Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC	18 kA		

ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2
Монтажная рейка с отверстиями Нет

Ширина прорезей

Стойкость к короткому замыканию 150.00 mm² соответствует проводу из E-Cu

Расстояние между отверстиями, 0 mm межцентровое

Зазор между прорезями

Длина прорезей

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Weidmüller **₹**


TS 35X15/2.3 2M/CU/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



TS 35X15/2.3 2M/CU/BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Концевой стопор









Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

an Marriage Marriage	
WEW 35/1	Версия
1059000000	Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid,
4008190172282	Ширина: 12 mm, 100 °C
50 ST	
WEW 35/2	Версия
1061200000	Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, HB, Материал Wemid,
4008190030230	Ширина: 8 mm, 100 °C
50 ST	
ZEW 35	Версия
9540000000	Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid,
4008190956264	Ширина: 6 mm, 100 °C
20 ST	
ZEW 35/2	Версия
8630740000	Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid,
4032248348916	Ширина: 8 mm, 100 °C
20 ST	
EW 35	Версия
0383560000	Концевой стопор, бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина:
4008190181314	8.5 mm, 100 °C
50 ST	
EW 35 GR 7032	Версия
0383530000	Концевой стопор, серый, TS 35, V-0, Материал Wemid, Ширина: 9
4008190027322	mm, 120 °C
50 ST	
EW 35/SCHA/M3	Версия
0258660000	Концевой стопор, бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина:
4008190033477	16.5 mm, 100 °C
	1059000000 4008190172282 50 ST WEW 35/2 1061200000 4008190030230 50 ST ZEW 35 9540000000 4008190956264 20 ST ZEW 35/2 8630740000 4032248348916 20 ST EW 35 0383560000 4008190181314 50 ST EW 35 GR 7032 0383530000 4008190027322 50 ST EW 35/SCHA/M3

Опора монтажной рейки



Статус каталога / Изображения

TS 35X15/2.3 2M/CU/BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	TST 2/M5	Версия
Заказ №	<u>1286600000</u>	Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5,
GTIN (EAN)	4008190144777	Ширина: 18 mm
Кол.	10 ST	
Тип	TST 2/M6	Версия
Заказ №	0101700000	Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 6,
GTIN (EAN)	4008190069254	Ширина: 18 mm
Кол.	10 ST	
Тип	TSTW 5/M5	Версия
Заказ №	<u>0178100000</u>	Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5,
GTIN (EAN)	4008190059651	Ширина: 18 mm
Кол.	10 ST	
Тип	TSTW 5/M5 ZN	Версия
Тип Заказ №	TSTW 5/M5 ZN 1779100000	Версия Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5,
Заказ №	<u>1779100000</u>	Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5,
Заказ № GTIN (EAN)	1779100000 4032248169894	Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5,
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1779100000 4032248169894 10 ST	Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5, Ширина: 18 mm
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1779100000 4032248169894 10 ST TSTW 6/M6	
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ №	1779100000 4032248169894 10 ST TSTW 6/M6 0164000000	Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5, Ширина: 18 mm Версия Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 6,
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ № GTIN (EAN)	1779100000 4032248169894 10 ST TSTW 6/M6 0164000000 4008190095345	Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5, Ширина: 18 mm Версия Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 6,
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1779100000 4032248169894 10 ST TSTW 6/M6 0164000000 4008190095345 10 ST	монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5, Ширина: 18 mm Версия Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 6, Ширина: 18 mm
Заказ № GTIN (EAN) Кол. Тип Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1779100000 4032248169894 10 ST TSTW 6/M6 0164000000 4008190095345 10 ST TSTW D 4.3	Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 5, Ширина: 18 mm Версия Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь, М 6, Ширина: 18 mm

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	FKSC M4X6 D8/SW2	Версия
Заказ №	<u>1567480000</u>	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты,
GTIN (EAN)	4008190033491	Количество полюсов: 1
Кол.	100 ST	
Тип	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Версия
Тип Заказ №	FKSC M5X8 D9/SW2.5 0295900000	Версия SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты,
	· ·	

TS 35X15/2.3 2M/CU/BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажный материал



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klippon® ТВ позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя. Набор для крепления меток SD требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого. Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки. Универсальный крепежный набор TPSD разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

Основные данные для заказа

Тип	FKSC M6X8 D9/SW3	Версия
Заказ №	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Крепежный винт, Основной материал:
GTIN (EAN)	4008190058258	Сталь
Кол.	50 ST	

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	FKSC M6X12 D9/SW3	Версия
Заказ №	0353500000	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты,
GTIN (EAN)	4008190139285	Количество полюсов: 1
Кол.	50 ST	

Дата создания 31.10.2025 11:26:26 MEZ

TS 35X15/2.3 2M/CU/BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Опора монтажной рейки



Основные данные для заказа

Тип SH 2 Версия Заказ № 0494920000 Держатель шины, Умеренно желтый, 130 °С, Ширина: 40 mm, V-0, GTIN (EAN) 4008190007584 КгG, привинченный

Кол. 10 ST

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип МОFU 35/LO/1 Версия
Заказ № 0646260000 Монтажное основание (клемма)
GTIN (EAN) 4008190178574
Кол. 20 ST

Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

 Тип
 FM 4/TS35
 Версия

 Заказ №
 0687900000
 Монтажное основание на рейку, серебряный, Сталь, без покрытия,

 GTIN (EAN)
 4008190086459
 М 4, Ширина: 14 mm

Дата создания 31.10.2025 11:26:26 МЕХ

40 ST

Кол.

Статус каталога / Изображения



TS 35X15/2.3 2M/CU/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	WSH 1	Версия
Заказ №	1068700000	Аксессуар, Держатель шины, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	· ···
Кол.	10 ST	
Кол.		
Тип	WSH 3/H/N	Версия
Заказ №	<u>1715970000</u>	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Кол.	10 ST	
Тип	WSH 5	Версия
Заказ №	<u>1080100000</u>	Аксессуар, Держатель шины, Maтериал Wemid
Заказ № GTIN (EAN)	1080100000 4008190965143	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
		Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid Версия
GTIN (EAN) Кол.	4008190965143 10 ST	
GTIN (EAN) Кол. Тип	4008190965143 10 ST WSH 6	Версия